



MASTER LEDspot LV

MAS LEDspotLV D 8.0-50W 830 MR16 36D

Yoğun vurgulu ışın sağlayan MASTER LEDspot LV spot aydınlatma için ideal yükseltilebilir bir çözümdür. MASTER LEDspot LV halojen veya enkandesan spotların yerine geçmek için tasarlanmıştır. Doğal renkleri algılayarak konut ve konaklama alanları için sıcak ve konforlu bir atmosfer sağlar ve perakende alanında ürünün güzelliğini ortaya çıkarır. Yeni daha küçük muhafaza pazardaki MR16 GU 5.3 duylu aydınlatma armatürlerinin çoğunda mükemmel uyum sağlar. Standart 12 V halojen elektronik trafolarla mümkün olan en yaygın uyumluluğu garanti etmek için Philips patentli çözümü kullanır ve halojen MR16 spotlara eşdeğer yüksek ışın yoğunluğu sağlar. Dim etme işlevi, istenen atmosferin yaratılmasına olanak verir ve geniş yelpazedeki karartıcılarda çalışır. Yüksek SDCM özelliği, ürün kullanım ömrü boyunca korunan kesin renk tutarlılığı sağlar. MASTER LEDspot MV, yüksek enerji tasarrufları sağlar ve parlaklıktan ödün vermeyerek bakım masraflarını en aza indirir; böylece konut sahipleri ve iş sahipleri, yatırımlarının karşılığını kısa zamanda alır.

Ürün veri


Genel Bilgiler		Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	
Kapak Tabanı	GU5.3 [GU5.3]	Renk Tutarlılığı	<6
Nominal kullanım ömrü	40.000 h	Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Anahtar Döngüsü	50.000	Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Aydınlatma Teknolojisi	LED	90° Konide Işık Akısı (Nominal)	621 lm
EU RoHS ile uyumludur	Evet	Çalıştırma ve Elektrik	
Işık Teknik Ayrıntıları		Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Renk Kodu	830 [CCT of 3000K]	Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Işın Açısı (Nom)	36 °	Güç Tüketimi	8 W
Işık Akısı	660 lm	Lamba Akımı (Nom)	900 mA
Işık Yoğunluğu (Nom)	1.700 cd	Güç Eşleniği	50 W
Renk Kodlaması	Beyaz (WH)	Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K		

MASTER LEDspot LV

%60 ışığa kadar ısınma süresi	anında tam ışık s
Güç Faktörü (Kesir)	0.7
Voltaj (Nom)	12 V
Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	105 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Bıçımı	MR16 [2 inç/50 mm]
Onay ve Uygulama	
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Evet
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	9 kWh


Göz Konforu	Evet
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MAS LEDspotLV D 8.0-50W 830 MR16 36D
Tam ürün adı	MAS LEDspotLV D 8.0-50W 830 MR16 36D
Tam ürün kodu	871869651538900
Sipariş kodu	51538900
Malzeme No. (12NC)	929001150202
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696515389
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696515396

Boyutlu çizim



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 8.0-50W 830 MR16 36D	51 mm	55 mm

Fotometrik bilgi



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 8.0-50W 830 MR16 36D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 8.0-50W 830 MR16 36D

MASTER LEDspot LV

