



MASTER LEDspot LV

MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 36D

Oferind un fascicul luminos de accent cald, intens, MASTER LEDspot LV este soluția ideală pentru instalarea pe vechile instalații de iluminat cu spoturi. MASTER LEDspot LV este proiectat pentru a înlocui spoturile cu halogen sau incandescente. Reproduce culori naturale, oferă o ambianță confortabilă pentru reședințe și industria hotelieră și scoate în evidență aspectul produselor în retail. Noile carcase mai mici se potrivesc perfect cu majoritatea aparatelor de iluminat de pe piață, prin intermediul suportului MR16 GU 5.3. Acesta nu numai că utilizează soluția brevetată de Philips pentru a garanta cea mai largă compatibilitate cu transformatoarele electronice standard cu halogen de 12 V, dar oferă și o intensitate ridicată a fasciculului, care este echivalentă cu spoturile MR16 cu halogen. Funcția de reglare a intensității luminoase permite crearea atmosferei dorite și funcționează cu o gamă largă de variatoare. Valoarea SDCM înaltă asigură o constanță mai strictă a culorii, care este menținută pe toată durata de viață. MASTER LEDspot LV oferă economii uriașe de energie și minimizează costurile de întreținere fără a face compromisuri cu privire la calitatea luminii și durata de viață, permițând utilizatorilor din mediul rezidențial și de afaceri să rentabilizeze investiția într-o perioadă scurtă de timp.

Catalog de date


Informații generale	
Baza elementului de fixare	GU5.3 [GU5.3]
Durată de viață nominală	40.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	36°
Flux luminos	710 lm

Intensitate luminoasă (nom.)	1.750 cd
Denumirea culorii	Alb (WH)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	84 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Flux luminos în con de 90° (nominal)	670 lm


MASTER LEDspot LV

Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	8 W
Curent lampă (nom.)	900 mA
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.7 s
Factor de putere (fracție)	0.7
Tensiune (nom.)	12 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	105 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	MR16 [2 inch/50 mm]
Aprobare și aplicație	
Produs eficient energetic	Da

Cote




Date fotometrice



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 36D


Adecvat pentru iluminat de accent	Da
Consum de energie kWh/1000 h	9 kWh
Date despre produs	
Nume comandă produs	MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 36D
Numele complet al produsului	MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 36D
Full EOC	871869657635900
Cod de comandă	57635900
Număr material (12NC)	929001150302
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696576359
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696576366

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 36D	51 mm	55 mm



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 36D

Date fotometrice



General uniform lighting - MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 36D

