

MASTER LEDbulb

MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL

MASTER LEDbulb-serien i plast gir en glødende effekt som kan dimmes, og skaper en innbydende, varm atmosfære, noe som gjør den ideell som allmennbelysning i servicesektoren. Den unike designen utstråler varmt lys i alle retninger, og dette gjør den til et reelt alternativ til glødelamper. De er spesielt godt egnet for fellesområder, for eksempel lobbyer, korridorer og trappeoppganger, der lyset alltid er på. MASTER LEDbulb i plast er kompatibel med eksisterende armaturer med E27-fatninger og gjør det enkelt å skifte ut glødelamper og gir utmerket lyskvalitet. Ved å tilby en levetid på 25 000 timer reduserer den også vedlikeholdskostnadene. De kan brukes sammen med de fleste dimmere, som øker effektiviteten ytterligere, samtidig som det er lettere å oppnå ønsket atmosfære.

Warnings and safety

- Driftstemperatur er mellom -20° C and 45° C, Bare benyttes i tørre eller lett fuktige områder og bare i armaturer eller fatninger med nok luft rundt (minst 10 mm)

Produktdata



Generell informasjon		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
Sokkelbase	B22 [B22]	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	80
Nominell levetid	25 000 time(r)		70 %
Brytersyklus	50 000	Drift og elektronikk	
Lighting Technology	LED	Line Frequency	50 to 60 Hz
I samsvar med EU RoHS	Ja	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Teknisk belysning		Effektforbruk	6 W
Fargekode	822-827 [tunable warm white]	lyskildestrom (nom.)	37 mA
Lysytelse	470 lm	Effekten som tilsvare	40 W
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)	Starttid (nom.)	0,5 s
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	78,00 lm/W	Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Fargesamsvar	<6	Effektfaktor (brøk)	0.7

MASTER LEDbulb

Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	85 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	A60 [A 60 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh

EyeComfort	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL
Fullstendig produktnavn	MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL
Full EOC	871869648130100
Bestillingskode	48130100
Materialenr. (12NC)	929001150602
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696481301
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696481318

Målskisse




Product	D	C
MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL	60 mm	110 mm

Product
MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL

MASTER LEDbulb

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL

