



MASTER LEDbulb

MASTER LEDbulb DT 9-60W B22 A60 CL

Οι λαμπτήρες MASTER LEDbulb αποδίδουν ρυθμιζόμενης έντασης φως δημιουργώντας φιλόξενη και ζεστή ατμόσφαιρα. Με τη μοναδική τους σχεδίαση αποδίδουν ομοιόμορφο θερμό λευκό φως και αποτελούν ιδανική πρόταση αντικατάστασης των λαμπτήρων πυράκτωσης. Είναι ιδανικοί για εφαρμογές γενικού φωτισμού και κατάλληλοι για δημόσιους χώρους και χώρους υποδοχής, όπως εισόδους ξενοδοχείων, διαδρόμους, σκάλες, όπου τα φώτα παραμένουν συνεχώς ανοιχτά. Είναι σχεδιασμένοι για αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων, προσφέρουν μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης διατηρώντας την υψηλή ποιότητα φωτισμού. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με τους περισσότερους ρυθμιστές έντασης φωτισμού (dimmers τύπου leading-edge).

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	B22 [B22]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	25.000 h
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Lighting Technology	LED
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	822-827 [tunable warm white]
Φωτεινή ροή	806 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)

Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	94,00 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	8,5 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	45 mA

MASTER LEDbulb

Αντίστοιχη ισχύς	40 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0,7
Τάση (ονομ.)	220-240 V

Θερμοκρασία

Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	110 °C
--	--------

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Ναι
--------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	A60 [A 60 mm]

Έγκριση και Εφαρμογή


Προϊόν εξοικονόμησης ενέργειας	Ναι
--------------------------------	-----

Κατάλληλο για φωτισμό ανάδειξης	Όχι
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	9 kWh

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MAS LEDbulb DT 9-60W B22 A60 CL
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER LEDbulb DT 9-60W B22 A60 CL
Full EOC	871869648134900
Κωδικός παραγωγέας	48134900
Αρ. υλικού (12NC)	929001150702
Τοπικός κωδικός	MLED9/B22/CL/DT
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696481349
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696481356

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
MAS LEDbulb DT 9-60W B22 A60 CL	60 mm	110 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Light Distribution Diagram - MAS LEDbulb DT 9-60W B22 A60 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDbulb DT 9-60W B22 A60 CL

MASTER LEDbulb

