



MASTER LEDbulb

MASTER LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL

MASTER LEDbulb giver et dæmpbart lys, som skaber en indbydende og varm atmosfære. Dette gør den ideel til almen belysning i hotel- og i restaurationsbranchen. Det unikke design udsender varmt lys i alle retninger og gør den til et rigtig godt alternativ til glødepæren. Lyskilden er særligt velegnet til fællesarealer, som f.eks. lobbyer, gangarealer og trappeopgange, hvor lyset altid er tændt. Lyskilden passer til eksisterende armaturer med E27-sokkel. MASTER LEDbulb giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne uden at gå kompromis med lyskvaliteten. Den kan anvendes sammen med de fleste forkantsdæmpere. Det øger effektiviteten og gør det nemmere at skabe den ønskede atmosfære.

Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 °C og 45 °C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder strækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangsllys

Produkt data

Generelle oplysninger			
Fod	B22 [B22]	Lyseffekt (nominel) (nom.)	94 lm/W
Normeret levetid	25.000 t	Farveensartethed	<6
Skiftecyklus	50.000	Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Lighting Technology	LED	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Drift og el	
Lysteknisk		Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Farvekode	822-827 [tunable warm white]	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysstrøm	806 lm	Strømforbrug	8,5 W
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Lyskildens strømstyrke (nom.)	45 mA
		Wattforbrugsækvivalent	60 W

MASTER LEDbulb

Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	110 °C
-----------------------	--------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildeform	A60 [A 60 mm]

Godkendelse og anvendelsesområde


Energibesparende produkt	Ja
Velegnet til effektbelysning	Nej

Energiforbrug kWh/1000 t.	9 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdata


Ordreproduktnavn	MAS LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL
Det fulde produktnavn	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL
Full EOC	871869648134900
Ordrekode	48134900
Materialenr. (12NC)	929001150732
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696481349
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696481356

Målskitse



Product	D	C
MAS LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL	60 mm	110 mm

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL

MASTER LEDbulb

