



MASTER LED 灯泡

MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL

MASTER LEDbulb A60 7W 具有可调发光的效果，创造热情奔放、温暖惬意的气氛，其最新设计向各个方向辐射出温暖的光照，是替代白炽灯的不二选择。MASTER LEDbulb A55 6W 可提供可调、柔和、温暖的光照。MASTERLEDbulbs 是酒店服务行业普通照明应用的理想产品。这些产品特别适合于公共场所，如需要灯光一直照亮的大堂、走廊、楼梯井等。可与带有 E27 固定架的现有卡具兼容，用于 25 和 40W 白炽灯的改装替换，MASTER GLOW LEDbulb 灯泡在保证发光质量不变的情况下，可大量节约能源，降低维修成本。可与最新型的调光器一起使用，达到可使酒店服务业主在一年内收回投资的进一步效果。

安全提示

- Operating temperature range is between -20°C and 45°C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

产品数据

一般信息	
底盖	E27 [E27]
标称使用寿命	25,000 小时
切换循环	50,000
照明技术	LED
符合欧盟 RoHS 规范	是
灯技术	
颜色代码	822-827 [tunable warm white]
光通量	806 lm
颜色名称	暖白色 (WW)
光效 (额定) (标称)	94 lm/W
颜色一致性	<6
显色指数 (CRI)	80


标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
操作和电气	
线频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
功耗	8.5 W
灯具电流 (标称)	45 mA
瓦数相当	60 W
启动时间 (标称)	0.5 s
60% 灯光下的预热时间	0.5 s
功率系数 (小数)	0.7
电压 (标称)	220-240 V

MASTER LED 灯泡

温度	
最大外壳温度 (标称)	110 °C
控制和调光	
可调光	是
机械和外壳	
灯泡外观	透明
灯泡外形	A60 [A 60 毫米]
审批和申请	
节能产品	是
适用于重点照明	否
能耗 kWh/1000 h	9 kWh

EyeComfort	是
产品数据	
订单产品名称	MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL
完整的产品名称	MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL
完整产品代码	871869648132500
订购代码	929001150932
材料编号 (12NC)	929001150932
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8718696481325
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
EAN/UPC - 案例	8718696481332

二维绘图



Product	D	C
MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	60 mm	110 mm

光度数据



Light Distribution Diagram - MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL

MASTER LED 灯泡

