



PL-L

16.5PL-LED/24-3000 IF 10/1

Les lampes à DEL InstantFit de Philips facilitent la transition des lampes CFL vers les lampes à DEL. Grâce à une vaste gamme de températures de couleur, les lampes à DEL InstantFit peuvent remplacer rapidement et efficacement les lampes fluorescentes compactes.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	2G11 [2G11]
Durée de vie nominale	40 000 h
Cycle de commutation	50 000
Lighting Technology	LED
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	830 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	160 °
Flux lumineux	1 900 lm
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation	16,5 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	Pleine lumière instantanée s

Facteur de puissance (fraction)	0.9
Tension (nom.)	120-277 V

Température	
Plage de température ambiante	-20 °C à 45 °C
T boîtier maximum (nom.)	65 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Non

Mécanique et boîtier	
Longueur du produit	600 mm


Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Oui
Convient à un éclairage d'accentuation	Non
Marques d'homologation	Marquage CE Certificat UL Conformité aux directives RoHS Certificat KEMA-KEUR
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	21 kWh

Données de produit	
Nom du produit de la commande	16.5PL-LED/24-3000 IF 10/1

Nom complet du produit	16.5PL-LED/24-3000 IF 10/1
Code de commande	456632
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001151304
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677456634

Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
EAN/CUP – Boîte	50046677456639

Schéma dimensionnel



Product	D1	D2	A1	A2	A3
16.5PL-LED/24-3000 IF 10/1	33 mm	43,6 mm	564 mm	570,6 mm	570,6 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram - 16.5PL-LED/24-3000 IF 10/1

Spectral Power Distribution Colour - 16.5PL-LED/24-3000 IF 10/1

