



MASTER VALUE LEDspot LV

MASTER LEDspotLV VLE D6.3-35W 827MR16 36DRN

Philips MASTER VALUE MR16 är en lågspänningsserie (12 V AC) som ersätter MR16-halogenlampor. Lamporna har Philips patenterade lösning som garanterar bredast möjliga kompatibilitet med elektroniska 12 V halogentransformatörer av standardtyp. De har också intensitet i strålen som motsvarar Philips MR16-halogenlampor med 50 W. Formfaktorn för Philips MASTER Value LED MR16 säkerställer en hundra procentig form på baksidan av lampen (exakt form med halogenlampor.)

Varning och Säkerhet

- Omgivningstemperaturen vid drift är mellan 20°C och 45°C
- Endast för användning i torra eller fuktiga miljöer och i de flesta öppna armaturer med lamphållare med tillräckligt stort luftutrymme (minst 10 mm)
- Ej avsedd för användning i nödbelysningsarmaturer eller utgångsljus

Produktdata

Allmän information	
Socket	GU5.3 [GU5.3]
Nominell livslängd	25 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde	380 lm

Ljusstyrka (nom)	980 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	60,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	380 lm
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	6,3 W

MASTER VALUE LEDspot LV

Lampström (nom)	800 mA
Motsvarande effekt	35 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	0.7
Spänning (nom)	12 V

Temperatur

T-Case max. (nom)	100 °C
-------------------	--------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

Mekanik och armaturhus

Lampform	MR16 [2 tum/50 mm]
----------	--------------------

Användning och godkännande


Lämplig för accentbelysning	Ja
-----------------------------	----

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	7 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdata


Beställningsproduktnamn	MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 827MR16 36DRN
Fullständigt produktnamn	MASTER LEDspotLV VLE D6.3-35W 827MR16 36DRN
Full EOC	871869649027300
Beställningsnummer	49027300
Materialnummer (12NC)	929001151702
Lokal kod	8291408
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696490273
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696490280

Måttskiss




Product	D	C
MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 827MR16 36DRN	50,5 mm	50,5 mm

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 827MR16 36DRN



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 827MR16 36DRN

MASTER VALUE LEDspot LV

