



MASTER LEDspot LV

MASTER LEDspotLV VLE D6.3-35W 840MR16 24DRN

Med den varme halogenaktige lys er MASTER LEDspot LV en ideell erstatning for halogen i spot- og almenbelysning i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet til fellesområder, for eksempel resepsjoner, lobbyer, korridorer, trappeoppganger og vaskerom, der lyset er på hele tiden. Den robuste MASTER LEDspot LV har en spredningsvinkel på 24 grader, og er uten UV og IR-stråling, noe som gjør denne løsningen godt egnet for belysning av varmesensitive objekter (mat, organiske materialer, malerier osv.). Den patenterte elektroniske driveren sørger for bred kompatibilitet med eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformere. De dimmbare versjonene gir enda større besparelser, samtidig som man skaper den ønskede atmosfære.

Warnings and safety

- Driftstemperatur ligger mellom -20 °C og 45 °C
- Gjelder kun for tørre eller fuktige steder, og de fleste åpne armaturer med holdere som har ekstra plass (10 mm ledig luftrom)
- Ikke til bruk i nødlys eller exit lys (som markerer utgang)

Produktdata


Generell informasjon			
Sokkelbase	GU5.3 [GU5.3]	Lysintensitet (nom.)	1800 cd
Nominell levetid	25 000 time(r)	Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Brytersyklus	50 000	Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lighting Technology	LED	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	65,00 lm/W
I samsvar med EU RoHS	Ja	Fargesamsvar	<6
		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
		Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
		Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	410 lm
Teknisk belysning			
Fargekode	840 [CCT of 4000K]		
Spredningsvinkel (nom.)	24 grad(er)		
Lysytelse	410 lm		

MASTER LEDspot LV

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	6,3 W
lyskildestrøm (nom.)	800 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spennning (nom.)	12 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	100 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	MR16 [2 tommer / 50 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Egnet til effektbelysning	Ja



Energiforbruk kWh/1000 t	7 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 840MR16 24DRN
Fullstendig produktnavn	MASTER LEDspotLV VLE D6.3-35W 840MR16 24DRN
Full EOC	871869649025900
Bestillingskode	49025900
Materialenr. (12NC)	929001151902
Lokal bestillingskode	3711141
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696490259
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696490266

Målskisse



Product	D	C
MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 840MR16 24DRN	50,5 mm	50,5 mm

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 840MR16 24DRN

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 840MR16 24DRN

MASTER LEDspot LV

