



MASTER LEDspot 12V

MASTER LEDspotLV VLE D6.3-35W 840MR16 24DRN

Źródło światła LED w kształcie reflektora halogenowego, bezpośredni zamiennik 12 V lamp halogenowych, dostępny w wersjach z różną rozbieżnością użyteczną rozsyłu światła. Opatentowana technologia zasilacza pozwala na szeroką kompatybilność z dostępnymi na rynku transformatorami elektronicznymi i elektromagnetycznymi. Wersje z regulacją strumienia świetlnego, pozwalają na stworzenie unikalnej atmosfery w pomieszczeniu.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Zakres temperatur pracy wynosi od -20 °C do 45 °C
- Do stosowania w oprawach otwartych, które zapewniają wystarczającą przestrzeń (10 mm wolnej przestrzeni)
- Nie są przeznaczone do wykorzystywania jako źródła w oprawach awaryjnych lub ewakuacyjnych

Dane produktu

Informacje ogólne		Jednorodność barw	
Podstawa-nasadka	GU5.3 [GU5.3]	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	<6
Nominalny okres eksploatacji	25 000 h	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	80
Cykl Przelączania	50 000	Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	70 %
Lighting Technology	LED		410 lm
Zgodność z normą UE RoHS	Tak		
Dane techniczne oświetlenia		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]	Zużycie energii	6,3 W
Kąt rozsyłu światła (Nom)	24 °	Lamp Current (Nom)	800 mA
Strumień Świetlny	410 lm	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Światłość (Nom)	1 800 cd	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Współczynnik mocy (ułamek)	0.7
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K	Napięcie (Nom)	12 V
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	65,00 lm/W		

MASTER LEDspot 12V

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	100 °C
--------------------------------------	--------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Kształt bańki	MR16 [2 cale/50 mm]
---------------	---------------------

Certyfikaty i zastosowania


Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 840MR16 24DRN
------------------------------	---



Pełna nazwa produktu	MASTER LEDspotLV VLE D6.3-35W 840MR16 24DRN
Full EOC	871869649025900
Kod zamówienia	49025900
Materiał Nr (12NC)	929001151902
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696490259
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696490266

Rysunki techniczne



Product	D	C
MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 840MR16 24DRN	50,5 mm	50,5 mm

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 840MR16 24DRN

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 840MR16 24DRN

MASTER LEDspot 12V

