



MASTER VALUE LEDspot LV

MASTER LEDspotLV VLE D6.3-35W 840MR16 24DRN

Philips MASTER VALUE MR16 är en lågspänningsserie (12 V AC) som ersätter MR16-halogenlampor. Lamporna har Philips patenterade lösning som garanterar bredast möjliga kompatibilitet med elektroniska 12 V halogentransformatorer av standardtyp. De har också intensitet i strålen som motsvarar Philips MR16-halogenlampor med 50 W. Formfaktorn för Philips MASTER Value LED MR16 säkerställer en hundra procentig form på baksidan av lampen (exakt form med halogenlampor.)

Varning och Säkerhet

- Omgivningstemperaturen vid drift är mellan 20°C och 45°C
- Endast för användning i torra eller fuktiga miljöer och i de flesta öppna armaturer med lamphållare med tillräckligt stort luftutrymme (minst 10 mm)
- Ej avsedd för användning i nödbelysningsarmaturer eller utgångsljus

Produktdata

Allmän information	
Socket	GU5.3 [GU5.3]
Nominell livslängd	25 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	24 °
Ljusflöde	410 lm

Ljusstyrka (nom)	1 800 cd
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	65,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	410 lm
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	6,3 W

MASTER VALUE LEDspot LV

Lampström (nom)	800 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	0.7
Spänning (nom)	12 V

Temperatur

T-Case max. (nom)	100 °C
-------------------	--------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

Mekanik och armaturhus

Lampform	MR16 [2 tum/50 mm]
----------	--------------------

Användning och godkännande


Lämplig för accentbelysning	Ja
-----------------------------	----

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	7 kWh
---------------------------------	-------

Produktdata



Beställningsproduktnamn	MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 840MR16 24DRN
Fullständigt produktnamn	MASTER LEDspotLV VLE D6.3-35W 840MR16 24DRN
Full EOC	871869649025900
Beställningsnummer	49025900
Materialnummer (12NC)	929001151902
Lokal kod	8291407
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696490259
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696490266

Måttskiss



Product	D	C
MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 840MR16 24DRN	50,5 mm	50,5 mm

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 840MR16 24DRN

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 840MR16 24DRN

MASTER VALUE LEDspot LV

