



# MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

## MASTER LEDspotLV VLE D6.3-35W 827MR16 24DRN

Ersetzen Sie ihre alten Halogen-Niedervolt-Reflektorlampen und sparen Sie bares Geld. MASTER LEDspot MR16/MR11 haben mit ihren kompakten Abmessungen die perfekte Passform als Ersatz für Halogen-Reflektorlampen und verbrauchen bis zu 80% weniger Energie.

### Hinweise

- Nicht für den Einsatz in sehr luftfeuchter Umgebung geeignet (z.B. über der Dusche)
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	GU5.3 [GU5.3]
Nennlebensdauer	25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	24 Grad
Lichtstrom	380 lm
Lichtstärke (Nom)	1.800 cd
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	60,00 lm/W

# MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	380 lm

## Betrieb und Elektrik

Energieverbrauch	6,3 W
Lampenstrom (Nom)	800 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	12 V

## Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	100 °C
-------------------------	--------

## Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

## Mechanik und Gehäuse

Kolbenform	MR16 [2 Zoll/50 mm]
------------	---------------------

## Genehmigung und Anwendung

Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh

## Produktdaten



Bestell-Produktname	MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 827MR16 24DRN
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER LEDspotLV VLE D6.3-35W 827MR16 24DRN
Gesamt-Produktcode	871869649021100
Bestellcode	49021100
Material-Nr. (12NC)	929001152102
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696490211
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696490228

## Abmessungsskizzen

Product	D	C
MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 827MR16 24DRN	50,5 mm	50,5 mm

# MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

## Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 827MR16 24DRN

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 827MR16 24DRN

