



MASTER LEDspot LV

MASTER LEDspotLV VLE D6.3-35W 830MR16 36DRN

Philips MASTER VALUE MR16 este seria de soluții cu halogen de joasă tensiune (12 V c.a.) înlocuitoare pentru MR16. Aceste lămpi folosesc soluția brevetată de Philips pentru a garanta cea mai largă compatibilitate cu o gamă variată de transformatoare electrice de halogen de 12 V și emit un fascicul luminos cu intensitatea echivalentă cu a lămpilor cu halogen Philips MR16 de 50 W. Factorul de formă al Philips MASTER Value LED MR16 garantează o formă exactă 100% pe partea posterioară a lămpii (forma exactă obținută cu lămpile cu halogen).

Warnings and safety

- Intervalul temperaturii ambientale de funcționare este între -20 °C și 45 °C
- Doar pentru aplicații în locații uscate sau ușor umede, și aplicabil majorității corpurilor de iluminat deschise cu zonă liberă de minim 10 mm în jurul becului
- Produsul nu este destinat utilizării cu corpurile de iluminat de urgență sau pentru semnalizarea ieșirilor

Catalog de date


Informații generale		Temperatură de culoare corelată (nom.)	
Baza elementului de fixare	GU5.3 [GU5.3]	3000 K	
Durată de viață nominală	25.000 ore	Randament luminos (nominal) (nom.)	
Ciclu de comutare	50.000	63 lm/W	
Lighting Technology	LED	Consistență culori	
În conformitate cu RoHS	Da	<6	
Date tehnice lumină		Indice de redare a culorilor (IRC)	
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]	80	
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	36 °	Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	
Flux luminos	395 lm	Flux luminos în con de 90° (nominal)	
Intensitate luminoasă (nom.)	1.000 cd	395 lm	
Denumirea culorii	Alb (WH)	Funcționare și sistem electric	
		Consum de curent	
		6,3 W	
		Curent lămpă (nom.)	
		800 mA	
		Echivalent putere	
		35 W	

MASTER LEDspot LV

Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	lumină instantanee s
Factor de putere (fracție)	0.7
Tensiune (nom.)	12 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	100 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	MR16 [2 inch/50 mm]
Aprobare și aplicație	
Adecvat pentru iluminat de accent	Da



Consum de energie kWh/1000 h	7 kWh
Date despre produs	
Nume comandă produs	MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 830MR16 36DRN
Numele complet al produsului	MASTER LEDspotLV VLE D6.3-35W 830MR16 36DRN
Full EOC	871869649029700
Cod de comandă	49029700
Număr material (12NC)	929001152202
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696490297
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696490303

Cote



Product	D	C
MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 830MR16 36DRN	51 mm	51 mm

Date fotometrice



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 830MR16 36DRN

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 830MR16 36DRN

MASTER LEDspot LV

