



MASTER LEDspot LV

MASTER LEDspotLV VLE D6.3-35W 840MR16 36DRN

Philips MASTER VALUE MR16 este seria de soluții cu halogen de joasă tensiune (12 V c.a.) înlocuitoare pentru MR16. Aceste lămpi folosesc soluția brevetată de Philips pentru a garanta cea mai largă compatibilitate cu o gamă variată de transformatoare electrice de halogen de 12 V și emit un fascicul luminos cu intensitatea echivalentă cu a lămpilor cu halogen Philips MR16 de 50 W. Factorul de formă al Philips MASTER Value LED MR16 garantează o formă exactă 100% pe partea posterioară a lămpii (forma exactă obținută cu lămpile cu halogen).

Warnings and safety

- Intervalul temperaturii ambientale de funcționare este între -20 °C și 45 °C
- Doar pentru aplicații în locații uscate sau ușor umede, și aplicabil majorității corpurilor de iluminat deschise cu zonă liberă de minim 10 mm în jurul becului
- Produsul nu este destinat utilizării cu corpurile de iluminat de urgență sau pentru semnalizarea ieșirilor

Catalog de date


Informații generale		Temperatură de culoare corelată (nom.)	
Baza elementului de fixare	GU5.3 [GU5.3]	Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Durată de viață nominală	25.000 ore	Randament luminos (nominal) (nom.)	65,00 lm/W
Ciclu de comutare	50.000	Consistență culori	<6
Lighting Technology	LED	Indice de redare a culorilor (IRC)	80
În conformitate cu RoHS	Da	Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Date tehnice lumină		Flux luminos în con de 90° (nominal)	410 lm
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]	Funcționare și sistem electric	
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	36 °	Consum de curent	6,3 W
Flux luminos	410 lm	Curent lămpă (nom.)	800 mA
Intensitate luminoasă (nom.)	1.000 cd	Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Denumirea culorii	Alb (WH)		

MASTER LEDspot LV

Timp de încălzire până la 60% lumină	lumină instantanee s
Factor de putere (fracție)	0.7
Tensiune (nom.)	12 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	100 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	MR16 [2 inch/50 mm]
Aprobare și aplicație	
Adecvat pentru iluminat de accent	Da
Consum de energie kWh/1000 h	7 kWh


Date despre produs	
Nume comandă produs	MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 840MR16 36DRN
Numele complet al produsului	MASTER LEDspotLV VLE D6.3-35W 840MR16 36DRN
Full EOC	871869649031000
Cod de comandă	49031000
Număr material (12NC)	929001152302
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696490310
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696490327

Cote




Product	D	C
MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 840MR16 36DRN	50,5 mm	50,5 mm

Date fotometrice



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 840MR16 36DRN



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 840MR16 36DRN

MASTER LEDspot LV

