



MASTER VALUE LEDspot LV

MASTER LEDspotLV D 7-35W 927 MR16 15D

MASTER LEDspot LV giver varm halogenlignende belysning og er en ideel eftermonteringsløsning til almen belysning og spotbelysning i hotel- og restaurationsbranchen. Den er særligt velegnet til fællesarealer, som f.eks. receptionsområder, lobbyer, gangarealer, trappeopgange og toiletter, hvor lyset altid er tændt. MASTER LEDspot har et robust design og fås med flere spredningsvinkler, hvilket giver en tydeligt defineret spredning af strålen. Der er ingen IR- eller UV-stråling, hvilket gør den velegnet til belysning af varmefølsomme genstande (mad, organisk materiale, malerier osv.). Takket være innovativ kølingsteknologi og især dens ventilator indeni, giver lyskilden en maksimal ydeevne. Den patenterede intelligente driver giver stor mulighed for at passe eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformere sammen. De dæmpbare versioner har en større ydeevne, mens der skabes den rette atmosfære.

Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 ° C og 45 ° C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder strækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangslys

Produkt data

Generelle oplysninger		Lysteknisk	
Fod	GU5.3 [GU5.3]	Farvekode	927
Normeret levetid	40.000 t	Spredningsvinkel (nom.)	15 °
Skiftecyklus	50.000	Lysstrøm	400 lm
Lighting Technology	LED	Lysstyrke (nom.)	2.800 cd
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
		Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K

MASTER VALUE LEDspot LV

Lyseffekt (nominel) (nom.)	57,14 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	400 lm

Drift og el

Strømforbrug	7 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	720 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	1 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spænding (nom.)	12 V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	92 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Lyskildeform	MR16 [2 tommer (50 mm)]
--------------	-------------------------


Godkendelse og anvendelsesområde

Energibesparende produkt	Ja
Velegnet til effektbelysning	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh

Produktdata

Ordreproduktnavn	MAS LEDspotLV D 7-35W 927 MR16 15D
Det fulde produktnavn	MASTER LEDspotLV D 7-35W 927 MR16 15D
Full EOC	871869665921200
Ordrekode	65921200
Materialenr. (12NC)	929001152532
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696659212
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696659229

Målskitse




Product	D	C
MAS LEDspotLV D 7-35W 927 MR16 15D	51 mm	51 mm


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 7-35W 927 MR16
15D



General uniform lighting - MAS LEDspotLV D 7-35W 927 MR16 15D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 7-35W 927 MR16 15D

