



MASTER LEDspot LV

MASTER LEDspotLV D 7-35W 927 MR16 15D

Med den varme halogenaktige lys er MASTER LEDspot LV en ideell erstatning for halogen i spot- og almenbelysning i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet til fellesområder, for eksempel resepsjoner, lobbyer, korridorer, trappeoppganger og vaskerom, der lyset er på hele tiden. Den robuste MASTER LEDspot LV har en spredningsvinkel på 24 grader, og er uten UV og IR-stråling, noe som gjør denne løsningen godt egnet for belysning av varmesensitive objekter (mat, organiske materialer, malerier osv.). Den patenterte elektroniske driveren sørger for bred kompatibilitet med eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformere. De dimmbare versjonene gir enda større besparelser, samtidig som man skaper den ønskede atmosfære.

Warnings and safety

- Driftstemperatur ligger mellom -20 °C og 45 °C
- Gjelder kun for tørre eller fuktige steder, og de fleste åpne armaturer med holdere som har ekstra plass (10 mm ledig luftrom)
- Ikke til bruk i nødlys eller exit lys (som markerer utgang)

Produktdata

Generell informasjon		Fargebetegnelse	
Sokkelbase	GU5.3 [GU5.3]	Korrelert fargetemperatur (nom)	Varmhvit (WW) 2700 K
Nominell levetid	40 000 time(r)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	57,14 lm/W
Brytersyklus	50 000	Fargesamsvar	<6
Lighting Technology	LED	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	90
I samsvar med EU RoHS	Ja	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Teknisk belysning		Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	400 lm
Fargekode	927	Drift og elektronikk	
Spredningsvinkel (nom.)	15 grad(er)	Effektforbruk	7 W
Lysytelse	400 lm	Lyskildestrøm (nom.)	720 mA
Lysintensitet (nom.)	2 800 cd		

MASTER LEDspot LV

Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	1 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spenning (nom.)	12 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	92 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreform	MR16 [2 tommer / 50 mm]
-------------	-------------------------

Godkjenning og bruksområde


Energisparingsprodukt	Ja
Egnet til effektbelysning	Ja

Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
--------------------------	-------

Produktdaten


Produktnavn for bestilling	MAS LEDspotLV D 7-35W 927 MR16 15D
Fullstendig produktnavn	MASTER LEDspotLV D 7-35W 927 MR16 15D
Full EOC	871869665921200
Bestillingskode	65921200
Materialenr. (12NC)	929001152532
Lokal bestillingskode	3711165
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696659212
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696659229

Målskisse




Product	D	C
MAS LEDspotLV D 7-35W 927 MR16 15D	51 mm	51 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 7-35W 927 MR16
15D



General uniform lighting - MAS LEDspotLV D 7-35W 927 MR16 15D

MASTER LEDspot LV

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 7-35W 927 MR16 15D

