



# MASTER LEDspot 12V

## MAS LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 15D

Avec les MASTER LEDspot GU5.3 12V, il n'a jamais été aussi facile de concilier économies d'énergie et qualité de lumière ! Les lampes MASTER LEDspot GU5.3 12V sont compatibles avec 99% des transformateurs du marché et sont disponibles en deux faisceaux 15° et 24° pour répondre à de nombreuses applications. La MASTER LEDspot GU4 3W 12V est destinée à l'éclairage d'accentuation d'objets à faible distance (ex. vitrines de bijouteries).

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	GU5.3 [ GU5.3]
Durée de vie nominale (nom.)	40000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	7-35W
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	940 [ CCT de 4000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	15 °
Distribution de lumière	15D [ Narrow beam]
Flux lumineux (nom.)	430 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	430 lm
Intensité lumineuse (nom.)	3050 cd
Couleur	Blanc brillant (CW)
Angle du faisceau nominale	15 °
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	61,43 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	90
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Flux dans un cône de 90°	430 lm
Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	7 W
Courant lampe (nom.)	720 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	1 s
Facteur de puissance (nom.)	0,7
Tension (nom.)	12 V
Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	92 °C
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A
Produit à faible consommation	oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation	oui

# MASTER LEDspot 12V


Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871869665933500
Désignation Produit	MAS LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 15D
Code barre produit (EAN)	8718696659335
Code de commande	65933500

Local Code	MSMR35WD94015D
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001152732
Poids net (pièce)	0,045 kg

## Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights



## Schéma dimensionnel



MR16 12V 7W-35W 420lm 15D 4000K Gu5.3 D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 15D	51 mm	51 mm

## Données photométriques



LEDspot 7-35W MR16 GU5.3 4000K 530lm 15D

# MASTER LEDspot 12V

## Données photométriques

