



MASTER VALUE LEDs pot LV

MAS LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 15D

De Philips MASTER VALUE MR16 is de nieuwe serie laagspanningshalogeen MR16-
vervangers (12 VAC). De serie maakt niet alleen gebruik van de door Philips
gepatenteerde oplossing die uitwisselbaarheid met een brede selectie van
transformatoren (12 V) garandeert, maar levert ook een hoge bundelintensiteit die
overeenkomt met de traditionele Philips MR16-halogeenlampen van 50W. De
Philips MASTER Value LED MR16 garandeert bovendien 100% compatibiliteit aan de
achterzijde van de lamp met een perfecte MR16-aansluiting zoals die van MR16-
halogeenlampen. De MASTER LEDspot MR16-lamp levert een warme, op halogeen
of gloeilamp lijkend licht, die hem ideaal maakt voor accent- en algemene
verlichting in de horeca. Hij is in het bijzonder geschikt voor openbare ruimtes zoals
recepties, lobby's, gangen, trappenhuis en toiletten, waar het licht altijd aan is. De
robuust ontworpen MASTER LEDspot biedt keuze uit diverse bundelhoeken voor
een duidelijk gedefinieerde bundelspreiding. De bundel bevat geen UV of IR licht
waardoor hij bruikbaar is voor het verlichten van warmtegevoelige objecten
(levensmiddelen, organische materialen, schilderijen, enz.). De innovatieve actieve
koeltechnologie resulteert in maximale prestaties van de lamp.

Product gegevens

Algemene informatie			
Lampvoet	GU5.3 [GU5.3]	Lichtverdeling	15D [Narrow beam]
Nominale levensduur (nom.)	40000 h	Lichtstroom (nom.)	430 lm
Schakelcyclus	50.000X	Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	430 lm
Technisch type	7-35W	Lichtsterkte (nom.)	3050 cd
Eisen aan armatuurontwerp		Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Kleurcode	940 [CCT of 4000K]	Opgegeven bundelbreedte	15 °
Bundelhoek (nom.)	15 °	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
		Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	61,43 lm/W
		Kleurconsistentie	<6

MASTER VALUE LEDspot LV

Kleurweergave-index (nom.)	90
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90°	430 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	7 W
Lampstroom (nom.)	720 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	1 s
Power Factor (nom.)	0.7
Spanning (nom.)	12 V

Temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	92 °C
-----------------------------	-------

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Energiebesparend product	Yes
Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energieverbruik kWh/1000 uur	8 kWh


Productgegevens

Volledige productcode	871869665933500
Productnaam voor bestelling	MAS LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 15D
EAN/UPC - Product	8718696659335
Bestelcode	65933500
Local Code	MSMR35WD940
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001152732
Netto gewicht (per stuk)	0,045 kg

Waarschuwingen en veiligheid

- Geschikt voor omgevingstemperaturen van -20°C tot 45°C.
- Toe te passen in droge of vochtige ruimten en in de meeste open armaturen waarin de lamphouders voldoende vrije ruimte hebben. Minimaal 10 mm.
- Niet te gebruiken in noodverlichtings- of vluchtwegarmaturen.

Maatschets





MR16 12V 7W-35W 420lm 15D 4000K Gu5.3 D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 15D	51 mm	51 mm

MASTER VALUE LEDspot LV

Fotometrische gegevens



LEDspot 7-35W MR16 GU5.3 4000K 530lm 15D

