



MASTER LEDspot LV

MAS LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 15D

Emitindo um feixe de acentuação quente semelhante ao das lâmpadas de halogéneo/incandescentes, a lâmpada MASTER LEDspot MR16 é uma solução para aplicações de iluminação direccionada e geral na indústria hoteleira. É particularmente adequada a zonas públicas como recepções, entradas, corredores, escadas e lavabos, em que a luz está sempre acesa. O MASTER LEDspot MR16 de design robusto apresenta um ângulo de abertura de 24° possibilitando uma difusão do feixe bem definida. O feixe não tem UV ou IR, o que o torna adequado à iluminação de objectos sensíveis ao calor (alimentos, materiais orgânicos, tintas, etc.).

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU5.3 [GU5.3]
Vida útil nominal (Nom.)	40000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	7-35W
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	940 [CCT de 4000 K]
Ângulo do feixe (Nom.)	15 °
Distribuição de luz	15D [Feixe estreito]
Fluxo luminoso (Nom.)	430 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	430 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	3050 cd
Designação da cor	Cool White (CW)
Ângulo do feixe nominal	15 °
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	61,43 lm/W
Consistência da cor	<6

Índice de restituição cromática (Nom.)	90
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90°	430 lm

Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	7 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	720 mA
Potência equivalente	35 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	1 s
Fator de potência (Nom.)	0.7
Tensão (Nom.)	12 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	92 °C

MASTER LEDspot LV

Controles e regulação

Regulável	true
-----------	------

Aprovação e aplicação

Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A
Produto energeticamente eficiente	Sim
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	8 kWh

Dados do produto


Código do produto completo	871869665933500
----------------------------	-----------------

Nome de produto da encomenda	MAS LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 15D
EAN/UPC – Produto	8718696659335
Código de encomenda	65933500
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001152732
Peso líquido (Peça)	0,045 kg

Avisos e Segurança

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights



Desenho dimensional



MR16 12V 7W-35W 420lm 15D 4000K Gu5.3 D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 15D	51 mm	51 mm

Dados fotométricos



MASTER LEDspot LV

Dados fotométricos

