



MASTER LEDspot LV

MAS LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 15D

Philips MASTER VALUE MR16 är en lågspänningsserie (12 V AC) som ersätter MR16-halogenlampor. Lamporna har Philips patenterade lösning som garanterar bredast möjliga kompatibilitet med elektroniska 12 V halogentransformatörer av standardtyp. De har också intensitet i strålen som motsvarar Philips MR16-halogenlampor med 50 W. Formfaktorn för Philips MASTER Value LED MR16 säkerställer en hundra procentig form på baksidan av lampen (exakt form med halogenlampor.)

Produktdata

Allmän information	
Socket	GU5.3 [GU5.3]
Nominell livslängd (nom)	40000 h
Driftcykel	50000X
Teknisk typ	7-35W
Ljusteknik	
Färgkod	940 [CCT av 4 000 K]
Spridningsvinkel (nom)	15 °
Ljusfördelning	15D [Narrow beam]
Ljusflöde (nom)	430 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	430 lm
Ljusstyrka (nom)	3050 cd
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Nom. spridningsvinkel	15 °
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	61,43 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex (nom)	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	430 lm
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	7 W
Lampström (nom)	720 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	1 s
Effektfaktor (nom)	0.7
Spänning (nom)	12 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	92 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Energisparande produkt	Yes
Lämplig för accentbelysning	Yes


MASTER LEDspot LV

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869665933500
Beställningsproduktnamn	MAS LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 15D
EAN/UPC – Produkt	8718696659335
Beställningsnummer	65933500

Varning och Säkerhet


- Omgivningstemperaturen vid drift är mellan 20°C och 45°C
- Endast för användning i torra eller fuktiga miljöer och i de flesta öppna armaturer med lamphållare med tillräckligt stort luftutrymme (minst 10 mm)
- Ej avsedd för användning i nödbelysningsarmaturer eller utgångsljus

Måttskiss



MR16 12V 7W-35W 420lm 15D 4000K Gu5.3 D


Fotometriska data



LEDspot 7-35W MR16 GU5.3 4000K 530lm 15D

Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001152732
Nettovikt (stycke)	0,045 kg

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 15D	51 mm	51 mm



LEDspot 7-35W MR16 GU5.3 4000K 530lm 15D

MASTER LEDspot LV

Fotometriska data

