



MASTER LEDspot 12V

MASTER LEDspotLV D 7-35W 927 MR16 24D

Źródło światła LED w kształcie reflektora halogenowego, bezpośredni zamiennik 12 V lamp halogenowych, dostępny w wersjach z różną rozbieżnością użyteczną rozsyłu światła. Opatentowana technologia zasilacza pozwala na szeroką kompatybilność z dostępnymi na rynku transformatorami elektronicznymi i elektromagnetycznymi. Wersje z regulacją strumienia świetlnego, pozwalają na stworzenie unikalnej atmosfery w pomieszczeniu.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Zakres temperatur pracy wynosi od -20 °C do 45 °C
- Do stosowania w oprawach otwartych, które zapewniają wystarczającą przestrzeń (10 mm wolnej przestrzeni)
- Nie są przeznaczone do wykorzystywania jako źródła w oprawach awaryjnych lub ewakuacyjnych


Dane produktu

Informacje ogólne		Wskaźnik oddawania barw (CRI)	
Podstawa-nasadka	GU5.3 [GU5.3]	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Nominalny okres eksploatacji	40 000 h	Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	400 lm
Cykl Przelączania	50 000	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Lighting Technology	LED	Zużycie energii	7 W
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Lamp Current (Nom)	720 mA
Dane techniczne oświetlenia		Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Kod barwy	927	Czas rozświetlenia do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	1 s
Kąt rozsyłu światła (Nom)	24 °	Współczynnik mocy (ułamek)	0.7
Strumień Świetlny	400 lm	Napięcie (Nom)	12 V
Światłość (Nom)	2 100 cd	Temperatura	
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	92 °C
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K		
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	57,14 lm/W		
Jednorodność barw	<6		


MASTER LEDspot 12V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	MR16 [2 cale/50 mm]
Certyfikaty i zastosowania	
Energooszczędny produkt	Tak
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDspotLV D 7-35W 927 MR16 24D

Rysunki techniczne




Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 7-35W 927 MR16 24D

Pełna nazwa produktu	MASTER LEDspotLV D 7-35W 927 MR16 24D
Full EOC	871869665923600
Kod zamówienia	65923600
Materiał Nr (12NC)	929001152832
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696659236
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696659243


Product	D	C
MAS LEDspotLV D 7-35W 927 MR16 24D	51 mm	51 mm



General uniform lighting - MAS LEDspotLV D 7-35W 927 MR16 24D

MASTER LEDspot 12V

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 7-35W 927 MR16 24D

