



MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt- Reflektorlampen

MASTER LEDspotLV D 7-35W 930 MR16 24D

Ersetzen Sie ihre alten Halogen-Niedervolt-Reflektorlampen und sparen Sie bares Geld. MASTER LEDspot MR16/MR11 haben mit ihren kompakten Abmessungen die perfekte Passform als Ersatz für Halogen-Reflektorlampen und verbrauchen bis zu 80% weniger Energie.

Hinweise

- Nicht für den Einsatz in sehr luftfeuchter Umgebung geeignet (z.B. über der Dusche)
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	GU5.3 [GU5.3]
Nennlebensdauer	40.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja
Lichttechnische Daten	
Farbcode	930 [CCT of 3000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	24 Grad


Lichtstrom	410 lm
Lichtstärke (Nom)	2.200 cd
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	58,57 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	410 lm
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	7 W
Lampenstrom (Nom)	720 mA
Äquivalente Leistung	35 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	1 s
Leistungsfaktor (Bruchteile)	0.7
Spannung (Nom)	12 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	92 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	MR16 [2 Zoll/50 mm]



Genehmigung und Anwendung	
Energiesparendes Produkt	Ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS LEDspotLV D 7-35W 930 MR16 24D
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER LEDspotLV D 7-35W 930 MR16 24D
Gesamt-Produktcode	871869665929800
Bestellcode	65929800
Material-Nr. (12NC)	929001152932
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696659298
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696659304

Abmessungsskizzen



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 7-35W 930 MR16 24D	51 mm	51 mm

Photometrische Daten



General uniform lighting - MAS LEDspotLV D 7-35W 930 MR16 24D

Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 7-35W 930 MR16 24D

MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 7-35W 930 MR16
24D

