



MASTER LEDspot LV

MASTER LED 7-50W 840 MR16 24D Dim

Memberikan sinar aksan hangat seperti halogen, MASTER LEDspot LV adalah solusi retrofit yang ideal untuk aplikasi pencahayaan sorot dan umum di industri perhotelan. Lampu tersebut sangat cocok untuk area publik seperti resepsionis, lobi, koridor, tangga, dan toilet dengan lampu yang diaktifkan setiap saat. MASTER LEDspot yang dirancang secara kokoh menawarkan pilihan sudut sinar untuk penyebaran sinar yang terdefinisi secara jelas. Tidak ada UV atau IR pada sinar, sehingga sesuai untuk menerangi objek yang peka terhadap panas (makanan, bahan organik, lukisan, dll.). Driver pintar yang telah dipatenkan memungkinkan berbagai kompatibilitas dengan trafo halogen elektromagnetik dan elektronik yang ada. Versi yang dapat diredupkan mendorong efisiensi lebih lanjut, sekaligus membantu menciptakan suasana yang diinginkan.

Warnings and Safety

- Kisaran suhu pengoperasian antara -20° C dan 45° C ambien
- Hanya untuk digunakan di lokasi kering atau lembap dan sebagian besar perlengkapan lampu terbuka dengan dudukan lampu yang menawarkan ruang memadai (10 mm ruang udara bebas)
- Tidak ditujukan untuk digunakan dengan perlengkapan lampu darurat atau lampu jalan keluar

Product data


Informasi Umum			
Tutup-Dasar	GU5.3 [GU5.3]	Flux Cahaya	460 lm
Nominal masa pakai	40.000 jam	Intensitas Cahaya (Nom)	2.300 cd
Siklus Sakelar	50.000	Penandaan Warna	Cool White (CW)
Teknologi Pencahayaan	LED	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Sesuai EU RoHS	Ya	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	61,43 lm/W
Teknis Lampu		Konsistensi Warna	<6
Kode Warna	940 [CCT of 4000K]	Indeks renderasi warna (CRI)	90
Sudut Cahaya (Nom)	24 °	LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %
		Fluks Cahaya dalam Kerucut 90° (Terukur)	430 lm

MASTER LEDspot LV

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Konsumsi Daya	7 W
Arus Lampu (Nom)	720 mA
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Waktu pemanasan hingga 60% cahaya	1 s
Faktor Daya (Fraksi)	0.7
Tegangan (Nom)	12 V
Suhu	
T-Case Maksimum (Nom)	92 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Ya
Mekanis dan Housing	
Bentuk Bohlam	MR16 [2 inci/50mm]


Penyetujuan dan Aplikasi	
Produk Hemat energi	Ya
Sesuai Untuk Lampu Aksent	Ya
Penggunaan Energi kWh/1000 h	8 kWh
Data Produk	
Nama produk pesanan	MASTER LED 7-50W 840 MR16 24D Dim
Nama lengkap produk	MASTER LED 7-50W 840 MR16 24D Dim
Kode produk lengkap	871869648961100
Kode urutan	929001153008
No. Material (12NC)	929001153008
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718696489611
Numerator - Pak per kotak bagian luar	10
EAN/UPC - Kantung	8718696489628

Dimensional drawing




Product	D	C
MASTER LED 7-50W 840 MR16 24D Dim	51 mm	51 mm

Photometric data



Light Distribution Diagram - MASTER LED 7-50W 840 MR16 24D Dim



General uniform lighting - MASTER LED 7-50W 840 MR16 24D Dim

MASTER LEDspot LV

Photometric data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER LED 7-50W 840 MR16 24D

Dim

