



MASTER LEDspot LV

MASTER LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 24D

Philips MASTER VALUE MR16 è la serie di sostituzioni MR16 alogene a bassa tensione (12 VCA). Non solo è basata sulla soluzione brevettata di Philips a garanzia della più estesa compatibilità possibile con i trasformatori elettronici alogeni standard a 12 V, ma è anche in grado di offrire un'intensità del fascio equivalente alle lampade alogene MR16 Philips da 50 W. Il fattore di forma di Philips MASTER Value LED MR16 garantisce una forma del 100% sul retro della lampada (forma esatta con le lampade alogene.)

Warnings and safety

- La temperatura di funzionamento è compresa tra -20 ° C e 45 ° C
- Applicare solo in luoghi asciutti o umidi e la maggior parte degli accessori aperti con porta-lampade che offrono spazio sufficiente (spazio libero di 10 mm)
- Non destinato all'utilizzo con luci di emergenza o luci di uscita

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU5.3 [GU5.3]
Durata nominale	40.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Si

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	940 [CCT of 4000K]
Angolo del fascio (Nom)	24 °
Flusso luminoso	430 lm
Intensità luminosa (Nom)	2.300 cd
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura del colore correlata	4000 K

Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	61,43 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	90
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	430 lm


Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	7 W
Corrente lampada (Nom)	720 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	1 s
Fattore di potenza (frazione)	0.7

MASTER LEDspot LV

Tensione (Nom)	12 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	92 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	MR16 [2"/50 mm]
Approvazione e applicazione	
Prodotto per il risparmio energetico	Si
Adatto all'illuminazione d'accento	Si
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh


Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 24D
Nome completo prodotto	MASTER LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 24D
Full EOC	871869665935900
Codice d'ordine	65935900
Codice materiale (12NC)	929001153032
Codice locale	MLGU533594024
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696659359
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696659366

Disegno tecnico




Product	D	C
MAS LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 24D	51 mm	51 mm

Fotometrie



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 24D



General uniform lighting - MAS LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 24D

MASTER LEDspot LV

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 7-35W 940 MR16
24D

