



Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

MASTER LEDspotLV D 7-35W 927 MR16 36D

Avec les MASTER LEDspot GU5.3 12V, il n'a jamais été aussi facile de concilier économies d'énergie et qualité de lumière ! Les lampes MASTER LEDspot GU5.3 12V sont compatibles avec 99% des transformateurs du marché et sont disponibles en deux faisceaux 15° et 24° pour répondre à de nombreuses applications. La MASTER LEDspot GU4 3W 12V est destinée à l'éclairage d'accentuation d'objets à faible distance (ex. vitrines de bijouteries).

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Données du produit

Informations générales			
Culot	GU5.3 [GU5.3]	Flux lumineux	400 lm
Durée de vie nominale	40 000 h	Intensité lumineuse (nom.)	1 150 cd
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Type de lampe	LED	Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Conforme à RoHS	Oui	Efficacité lumineuse (nominale)	57,14 lm/W
Données techniques de l'éclairage		Cohérence des couleurs	<6
Code couleur	927	Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	400 lm

Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

Fonctionnement et électricité

Consommation électrique	7 W
Courant lampe (nom.)	720 mA
Puissance équivalente	35 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	1 s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	12 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	92 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	MR16 [2 pouces/50 mm]
-------------------	-----------------------

Approbation et application


Produit à faible consommation	Oui
-------------------------------	-----

Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
EyeComfort	Oui

Données du produit


Nom du produit de la commande	MAS LEDspotLV D 7-35W 927 MR16 36D
Nom de produit complet	MASTER LEDspotLV D 7-35W 927 MR16 36D
Code EOC	871869665925000
Code de commande	65925000
Code 12NC	929001153132
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696659250
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696659267

Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS LEDspotLV D 7-35W 927 MR16 36D	51 mm	51 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 7-35W 927 MR16 36D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 7-35W 927 MR16 36D

Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

Données photométriques



General uniform lighting - MAS LEDspotLV D 7-35W 927 MR16 36D

