



MASTER LEDspot LV

MASTER LEDspotLV D 7-35W 930 MR16 36D

Poskytuje teplé světlo podobné světlu halogenové žárovky. Zvláště se hodí do veřejných prostor, jako jsou recepce, haly, chodby, schodiště a umývárny, kde je světlo stále rozsvícené. Master LEDspot nabízí možnost volby mezi různými vyzařovacími úhly, které zajišťují ostře ohraničený rozptyl světla. Paprsek neobsahuje žádné UV ani IR - je tedy vhodný pro nasvětlování objektů citlivých na teplo (jídlo, organické materiály, obrazy atd.) Technologie aktivního chlazení - díky integrovanému větráku je dosaženo maximálního výkonu. Patentovaný inteligentní driver zajišťuje kompatibilitu s existujícími elektromagnetickými a elektronickými halogenovými transformátory.

Varování a bezpečnost

- Provoz při teplotě -20° C and 45° C
- Provoz pouze v suchém a neprašném prostředí; pouze do svítidel s 10mm mezerou pro odvětrání
- Není vhodné pro použití pro nouzové či únikové osvětlení


Údaje o produktu

Obecné informace		Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	
Patice krytky	GU5.3 [GU5.3]	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	57,86 lm/W
Nominální životnost	40 000 h	Konzistence barev	<6
Cyklus zapnutí	50 000	Index podání barev (CRI)	90
Lighting Technology	LED	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	405 lm
Světelné technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	930 [CCT of 3000K]	Spotřeba energie	7 W
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů	Proud zdroje (jmen.)	720 mA
Světelný tok	405 lm	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Svítilivost (jmen.)	1 200 cd	Doba zahřívání do 60 % světla	1 s
Barevné konstrukce	Bílá (WH)		


MASTER LEDspot LV

Účinnost (zlomek)	0.7
Napětí (jmen.)	12 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	92 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	MR16 [50 mm / 2 palce]
Certifikace a použití	
Výrobek šetřící energii	Ano
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 7-35W 930 MR16 36D

Označení a balení	
Objednávací název produktu	MAS LEDspotLV D 7-35W 930 MR16 36D
Celý název výrobku	MASTER LEDspotLV D 7-35W 930 MR16 36D
Full EOC	871869665931100
Objednávací kód	65931100
Číslo materiálu (12NC)	929001153232
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696659311
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696659328

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 7-35W 930 MR16 36D	51 mm	51 mm



General uniform lighting - MAS LEDspotLV D 7-35W 930 MR16 36D

MASTER LEDspot LV

Fotometrické údaje

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 7-35W 930 MR16

36D

