



MASTER LEDspot LV

MASTER LEDspotLV D 7-35W 930 MR16 36D

Med den varme halogenaktige lys er MASTER LEDspot LV en ideell erstatning for halogen i spot- og almenbelysning i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet til fellesområder, for eksempel resepsjoner, lobbyer, korridorer, trappeoppganger og vaskerom, der lyset er på hele tiden. Den robuste MASTER LEDspot LV har en spredningsvinkel på 24 grader, og er uten UV og IR-stråling, noe som gjør denne løsningen godt egnet for belysning av varmesensitive objekter (mat, organiske materialer, malerier osv.). Den patenterte elektroniske driveren sørger for bred kompatibilitet med eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformere. De dimmbare versjonene gir enda større besparelser, samtidig som man skaper den ønskede atmosfære.

Warnings and safety

- Driftstemperatur ligger mellom -20 °C og 45 °C
- Gjelder kun for tørre eller fuktige steder, og de fleste åpne armaturer med holdere som har ekstra plass (10 mm ledig luftrom)
- Ikke til bruk i nødlys eller exit lys (som markerer utgang)


Produktdata

Generell informasjon		Fargebetegnelse	
Sokkelbase	GU5.3 [GU5.3]	Korreletert fargetemperatur (nom)	Hvit (WH) 3000 K
Nominell levetid	40 000 time(r)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	57,86 lm/W
Brytersyklus	50 000	Fargesamsvar	<6
Lighting Technology	LED	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	90
I samsvar med EU RoHS	Ja	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Teknisk belysning		Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	405 lm
Fargekode	930 [CCT of 3000K]	Drift og elektronikk	
Spredningsvinkel (nom.)	36 grad(er)	Effektforbruk	7 W
Lysytelse	405 lm	Lyskildestrøm (nom.)	720 mA
Lysintensitet (nom.)	1 200 cd		


MASTER LEDspot LV

Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	1 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spenning (nom.)	12 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	92 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	MR16 [2 tommer / 50 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energisparingsprodukt	Ja
Egnet til effektbelysning	Ja

Målskisse




Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 7-35W 930 MR16 36D

Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDspotLV D 7-35W 930 MR16 36D
Fullstendig produktnavn	MASTER LEDspotLV D 7-35W 930 MR16 36D
Full EOC	871869665931100
Bestillingskode	65931100
Materialenr. (12NC)	929001153232
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696659311
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696659328


Product	D	C
MAS LEDspotLV D 7-35W 930 MR16 36D	51 mm	51 mm



General uniform lighting - MAS LEDspotLV D 7-35W 930 MR16 36D

MASTER LEDspot LV

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 7-35W 930 MR16
36D

