



MASTER LEDspot LV

MASTER LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 36D

Poskytuje teplé světlo podobné světlu halogenové žárovky. Zvláště se hodí do veřejných prostor, jako jsou recepce, haly, chodby, schodiště a umývárny, kde je světlo stále rozsvícené. Master LEDspot nabízí možnost volby mezi různými vyzařovacími úhly, které zajišťují ostře ohraničený rozptýl světla. Paprsek neobsahuje žádné UV ani IR - je tedy vhodný pro nasvětlování objektů citlivých na teplo (jídlo, organické materiály, obrazy atd.) Technologie aktivního chlazení - díky integrovanému větráku je dosaženo maximálního výkonu. Patentovaný inteligentní driver zajišťuje kompatibilitu s existujícími elektromagnetickými a elektronickými halogenovými transformátory.

Varování a bezpečnost

- Provoz při teplotě -20° C and 45° C
- Provoz pouze v suchém a neprašném prostředí; pouze do svítidel s 10mm mezerou pro odvětrání
- Není vhodné pro použití pro nouzové či únikové osvětlení

Údaje o produktu


Obecné informace			
Patice krytky	GU5.3 [GU5.3]	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Nominální životnost	40 000 h	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	60,71 lm/W
Cyklus zapnutí	50 000	Konzistence barev	<6
Lighting Technology	LED	Index podání barev (CRI)	90
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelné technické		Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	425 lm
Kód barvy	940 [CCT of 4000K]	Provozní a elektrické	
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů	Spotřeba energie	7 W
Světelný tok	425 lm	Proud zdroje (jmen.)	720 mA
Svítilivost (jmen.)	1 250 cd	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Doba zahřívání do 60 % světla	1 s

MASTER LEDspot LV

Účinnost (zlomek)	0.7
Napětí (jmen.)	12 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	92 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	MR16 [50 mm / 2 palce]
Certifikace a použití	
Výrobek šetřící energii	Ano
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano


Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Označení a balení	
Objednací název produktu	MAS LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 36D
Celý název výrobku	MASTER LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 36D
Full EOC	871869665937300
Objednací kód	65937300
Číslo materiálu (12NC)	929001153332
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696659373
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696659380

Rozměrové výkresy



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 36D	51 mm	51 mm

Fotometrické údaje



Created: 2023-01-11 11:11:11
 Edited: 2023-01-11 11:11:11
 Page: 1/1

Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 36D

General uniform lighting - MAS LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 36D

MASTER LEDspot LV

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 7-35W 940 MR16
36D

