



MASTER LEDspot LV

MASTER LEDspotLV D 6.5-35W 930 MR16 60D

Philips MASTER VALUE MR16 è la serie di sostituzioni MR16 alogene a bassa tensione (12 VCA). Non solo è basata sulla soluzione brevettata di Philips a garanzia della più estesa compatibilità possibile con i trasformatori elettronici alogeni standard a 12 V, ma è anche in grado di offrire un'intensità del fascio equivalente alle lampade alogene MR16 Philips da 50 W. Il fattore di forma di Philips MASTER Value LED MR16 garantisce una forma del 100% sul retro della lampada (forma esatta con le lampade alogene.)

Warnings and safety

- La temperatura di funzionamento è compresa tra -20 ° C e 45 ° C
- Applicare solo in luoghi asciutti o umidi e la maggior parte degli accessori aperti con porta-lampade che offrono spazio sufficiente (spazio libero di 10 mm)
- Non destinato all'utilizzo con luci di emergenza o luci di uscita

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU5.3 [GU5.3]
Durata nominale	40.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Si

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	930 [CCT of 3000K]
Angolo del fascio (Nom)	60 °
Flusso luminoso	370 lm
Intensità luminosa (Nom)	460 cd
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura del colore correlata	3000 K

Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	56,92 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	90
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	370 lm

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	6,5 W
Corrente lampada (Nom)	720 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,7


MASTER LEDspot LV

Tensione (Nom)	12 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	92 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	MR16 [2"/50 mm]
Approvazione e applicazione	
Adatto all'illuminazione d'accento	Si
Consumo energetico kWh/1000 h	7 kWh

Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	MAS LEDspotLV D 6.5-35W 930 MR16 60D
Nome completo prodotto	MASTER LEDspotLV D 6.5-35W 930 MR16 60D
Full EOC	871869669862400
Codice d'ordine	69862400
Codice materiale (12NC)	929001153532
Codice locale	MLGU533593060
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696698624
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696698631

Disegno tecnico




Product	D	C
MAS LEDspotLV D 6.5-35W 930 MR16 60D	50,5 mm	50,5 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 6.5-35W 930 MR16 60D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 6.5-35W 930 MR16 60D

MASTER LEDspot LV

Durata



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 6.5-35W 930 MR16 60D

