



MASTER LEDspot LV

MASTER LEDspotLV D 6.5-35W 930 MR16 60D

Med den varme halogenaktige lys er MASTER LEDspot LV en ideell erstatning for halogen i spot- og almenbelysning i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet til fellesområder, for eksempel resepsjoner, lobbyer, korridorer, trappeoppganger og vaskerom, der lyset er på hele tiden. Den robuste MASTER LEDspot LV har en spredningsvinkel på 24 grader, og er uten UV og IR-stråling, noe som gjør denne løsningen godt egnet for belysning av varmesensitive objekter (mat, organiske materialer, malerier osv.). Den patenterte elektroniske driveren sørger for bred kompatibilitet med eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformere. De dimmbare versjonene gir enda større besparelser, samtidig som man skaper den ønskede atmosfære.

Warnings and safety

- Driftstemperatur ligger mellom -20 °C og 45 °C
- Gjelder kun for tørre eller fuktige steder, og de fleste åpne armaturer med holdere som har ekstra plass (10 mm ledig luftrom)
- Ikke til bruk i nødlys eller exit lys (som markerer utgang)

Produktdata

Generell informasjon		Fargebetegnelse	
Sokkelbase	GU5.3 [GU5.3]	Korrelert fargetemperatur (nom)	Hvit (WH) 3000 K
Nominell levetid	40 000 time(r)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	56,92 lm/W
Brytersyklus	50 000	Fargesamsvar	<6
Lighting Technology	LED	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	90
I samsvar med EU RoHS	Ja	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Teknisk belysning		Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	370 lm
Fargekode	930 [CCT of 3000K]	Drift og elektronikk	
Spredningsvinkel (nom.)	60 grad(er)	Effektforbruk	6,5 W
Lysytelse	370 lm	Lyskildestrøm (nom.)	720 mA
Lysintensitet (nom.)	460 cd		

MASTER LEDspot LV

Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,7
Spenning (nom.)	12 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	92 °C
---	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreform	MR16 [2 tommer / 50 mm]
-------------	-------------------------

Godkjenning og bruksområde


Egnet til effektbelysning	Ja
---------------------------	----

Energiforbruk kWh/1000 t	7 kWh
--------------------------	-------

Produktdata


Produktnavn for bestilling	MAS LEDspotLV D 6.5-35W 930 MR16 60D
Fullstendig produktnavn	MASTER LEDspotLV D 6.5-35W 930 MR16 60D
Full EOC	871869669862400
Bestillingskode	69862400
Materialenr. (12NC)	929001153532
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696698624
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696698631

Målskisse




Product	D	C
MAS LEDspotLV D 6.5-35W 930 MR16 60D	50,5 mm	50,5 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 6.5-35W 930 MR16 60D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 6.5-35W 930 MR16 60D

MASTER LEDspot LV

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 6.5-35W 930 MR16 60D

