



Essential LED 灯管 T5 Mains

MASTER LEDtube 600mm 7.5W840 G5 I

Essential LEDtube T5 是一种适合替换 T5 荧光灯的经济型 LED 解决方案。得益于独特的设计，飞利浦 Essential LED 灯管 T5 Mains 可以直接安装在依靠市电连接工作的灯具中。此产品可提供适合在一般照明应用中使用的自然照明效果，还可以即时节省能源，是一种环保型解决方案。

产品数据


基本信息		电压 (标称)		19 V
底盖	G5 [G5]	温度		
标称寿命 (标称)	40000 h	环境温度 (最高)	45 °C	
切换循环	50000X	环境温度 (最低)	-20 °C	
照明科技		存放温度 (最高)	65 °C	
颜色代码	840 [CCT 4000K]	存放温度 (最低)	-40 °C	
光束角度 (标称)	160 °	最大外壳温度 (标称)	60 °C	
光通量 (标称)	800 lm	控制调光		
相关色温 (标称)	4000 K	可调光	否	
颜色一致性	<6	机械和壳体		
显色指数 (标称)	83	产品长度	600 mm	
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %	应用		
运营和电气		能效标签 (EEL)	A+	
输入频率	50 至 60 岁 Hz	节能产品	Yes	
Power (Rated) (Nom)	7.5 W	适用于重点照明	No	
启动时间 (标称)	0.5 s	批准标志	RoHS compliance KEMA Keur certificate 标志	
60% 灯光下的预热时间 (标称)	0.5 s			
功率系数 (标称)	0.9			

Essential LED 灯管 T5 Mains

能耗 kWh/1000 h	9 kWh
产品参数	
完整产品代码	694793910974600
订单产品名称	MASTER LEDtube 600mm 7.5W840 G5 I
EAN/UPC - 产品	6947939109746
订购代码	929001154910

计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	20
材料编号(I2NC)	929001154910
净重 (每件)	0.076 kg


二维绘图




TLED T5 19V 7.5W-14W 800lm160D 4000K G5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 600mm 7.5W840 G5 I	15.8 mm	21.0 mm	548.0 mm	555.0 mm	562.0 mm


光度数据



LED Lamps, LEDtubes, MASTER LEDtube 600mm 7.5W 4000K G5 I



LED Lamps, LEDtubes, MASTER LEDtube 600mm 7.5W 4000K G5 I



Essential LED 灯管 T5 Mains

