



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1200mm HO 18W840 T8

Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integruje LED světelný zdroj do tradičního zářivkového tvaru. Jeho jedinečný design vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší požadavky na světlo a chtějí maximalizovat hodnotu po celou dobu životnosti. Vysoká úspora energie a delší životnost přináší atraktivní návratnost a nízké celkové náklady na vlastnictví.

Varování a bezpečnost

- POZNÁMKY: Celkovou energetickou účinnost a rozptyl světla jakékoli instalace využívající tyto světelné zdroje určuje design instalace.

Údaje o produktu


Obecné informace	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominální životnost	50 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Světelně technické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 stupňů
Světelný tok	2 100 lm
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	83

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	25000-80000 Hz
Vstupní frekvence	25000-80000 Hz
Spotřeba energie	18 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	Okamžité rozsvícení plného světla s
Účinnost (zlomek)	0.9
Napětí (jmen.)	50-100 V
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-20 °C až 35 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF

Maximální teplota (jmen.)	40 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Délka výrobku	1 200 mm
Certifikace a použití	
Výrobek šetřící energii	Ano
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ne
Certifikační značky	Značka CE Splňuje požadavky směrnice RoHS Certifikát KEMA Keur
Spotřeba energie kWh/1000 h	22 kWh

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje

120° / 180° / 120°

Označení a balení	
Objednací název produktu	MAS LEDtube HF 1200mm HO 18W840 T8
Celý název výrobku	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 18W840 T8
Full EOC	871869647125800
Objednací kód	47125800
Číslo materiálu (12NC)	929001155102
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696471258
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696471265

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 18W840 T8	25,6 mm	28 mm	1 198,0 mm	1 205,0 mm	1 212,0 mm



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 18W840 T8

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 18W840 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

