



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1200mm HO 18W865 T8

Lampa Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetlówki. Jej wyjątkowa konstrukcja zapewnia doskonale jednorodny wygląd, nie do odróżnienia od świetlówek w starej technologii. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 to idealne rozwiązanie dla klientów mających wysokie wymagania dotyczące światła i pragnących uzyskać najwyższą wartość w całym czasie eksploatacji. Pełna energooszczędność i długi okres eksploatacji zapewniają atrakcyjny zwrot kosztów inwestycji i korzystny całkowity koszt eksploatacji.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- UWAGI: Ogólna energooszczędność i rozsył strumienia świetlnego dowolnej instalacji z użyciem tych lamp zależy od rodzaju samej instalacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominalny okres eksploatacji	50 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [CCT of 6500K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	160 °
Strumień Świetlny	2 100 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	6500 K
Jednorodność barw	<6

Wskaźnik oddawania barw (CRI)	83
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	25000-80000 Hz
Częstotliwość wejściowa	25000-80000 Hz
Zużycie energii	18 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	Natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Napięcie (Nom)	50-100 V

MASTER LEDtube InstantFit HF

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 35°C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	40 °C

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----


Certyfikaty i zastosowania

Energooszczędny produkt	Tak
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Nie
Oznaczenia Certyfikatów	Znak CE Zgodność z normą RoHS Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	20 kWh

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDtube HF 1200mm HO 18W865 T8
Pełna nazwa produktu	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 18W865 T8
Full EOC	871869647127200
Kod zamówienia	47127200
Materiał Nr (12NC)	929001155202
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696471272
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696471289


Rysunki techniczne



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 18W865 T8	25,6 mm	28 mm	1 198,0 mm	1 205,0 mm	1 212,0 mm

Dane fotometryczne

120° / 180° / 120°



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 18W865 T8

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 18W865 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

