



MASTER tubo LED EM/230V T8

MASTER LEDtube 900mm 15W840 T8 RN

Philips MASTER LEDtube integra una fuente de luz LED en un formato de fluorescente tradicional. Su diseño único crea un aspecto visual perfectamente uniforme, que no puede distinguirse del fluorescente tradicional. Estos tubos LED T8 son la elección adecuada para un rendimiento absoluto y están diseñados para soportar las condiciones cotidianas. Un ahorro sin igual gracias al bajo consumo energético y una vida útil excepcionalmente larga garantizan que este tubo supere cualquier aplicación exigente.

Advertencias y seguridad

• -

Datos del producto


Información general		LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		70 %
Vida útil nominal	50.000 hora(s)	Operativos y eléctricos	
Ciclo de encendido/apagado	200.000	Line Frequency	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Conforme con EU RoHS	Sí	Consumo de energía	15 W
Datos técnicos de la luz		Corriente de lámpara (máx.)	72 mA
Código de color	840 [CCT of 4000K]	Corriente de lámpara (mín.)	64 mA
Ángulo de haz (nom.)	160 °	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Flujo luminoso	1.575 lm	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Designación de color	Blanco frío (CW)	Factor de potencia (fracción)	0,9
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K	Voltaje (nom.)	200-240 V
Consistencia del color	<6		
Índice de reproducción cromática (IRC)	80		

MASTER tubo LED EM/230V T8

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 35 °C
Temperatura máxima (nom.)	50 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Aprobación y aplicación	
Producto de ahorro de energía	Sí
Apto para la iluminación de acento	No
Marcas de conformidad	Certificado CE Conformidad con RoHS Certificado KEMA
Consumo energético kWh/1000 h	15 kWh


Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MAS LEDtube 900mm 15W840 T8 RN
Nombre completo del producto	MASTER LEDtube 900mm 15W840 T8 RN
Full EOC	871869647121000
Código de pedido	47121000
Código 12NC	929001155302
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696471210
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696471227

Plano de dimensiones




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 900mm 15W840 T8 RN	25,68 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 900mm 15W840 T8 RN



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 900mm 15W840 T8 RN

MASTER tubo LED EM/230V T8

