



CorePro LEDspot MV – GU10

CorePro LEDspotMV 3.5–35W GU10 827 36DRN

CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Deze GU10 LEDspots zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-LED lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	280 lm
Lichtsterkte (nom.)	650 cd
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	71 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	250 lm


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	3,5 W
Lampstroom (nom.)	30 mA
Overeenkomstig vermogen	35 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	direct op volledige lichtsterkte s
Arbeidsfactor	0.5
Spanning (nom.)	220–240 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	White
Lampvorm	MR16 [50 mm]
Keurmerken en classificaties	
Geschikt voor accentverlichting	Ja

CorePro LEDspot MV - GU10

Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 827 36DRN
Volledige productnaam	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 827 36DRN
Full EOC	871869648594100
Bestelcode	48594100



Materiaalnr. (12NC)	929001156602
Lokale code	CS3.5-35W82736
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696485941
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696485958

Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 827 36DRN	50 mm	55 mm

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 827 36DRN

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 827 36DRN

