



# CorePro LEDspot 230V

## CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 827 36DRS

Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo GU10 y están diseñadas para la sustitución de puntos de luz halógenos. Las lámparas LED suponen un importante ahorro de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	GU10 [GU10]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Ángulo de haz (nom.)	36 °
Flujo luminoso	280 lm
Intensidad luminosa (nom.)	650 cd
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	71 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	250 lm

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	3,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	30 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	100 % de luz al instante s
Factor de potencia (fracción)	0,5
Voltaje (nom.)	220-240 V

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	White
Forma de la bombilla	MR16 [2 pulgadas/50 mm]


Aprobación y aplicación	
Apto para la iluminación de acento	Sí

# CorePro LEDspot 230V

Consumo energético kWh/1000 h	4 kWh
<b>Datos de producto</b>	
Nombre de producto del pedido	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 827 36DRS
Nombre completo del producto	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 827 36DRS
Full EOC	871829179916000



Código de pedido	79916000
Código 12NC	929001156662
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718291799160
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718291799177

## Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 827 36DRS	50 mm	55 mm

## Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 827 36DRS

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 827 36DRS

