



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36DRS

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU10 [GU10]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Angolo del fascio (Nom)	36 °
Flusso luminoso	280 lm
Intensità luminosa (Nom)	650 cd
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura del colore correlata	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	71 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	250 lm


Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	3,5 W
Corrente lampada (Nom)	30 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea s
Fattore di potenza (frazione)	0.5
Tensione (Nom)	220-240 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Bianco
Forma lampadina	MR16 [2"/50 mm]
Approvazione e applicazione	
Adatto all'illuminazione d'accento	Sì

CorePro LEDspot MV

Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36DRS
Nome completo prodotto	CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36DRS
Full EOC	871829179918400
Codice d'ordine	79918400



Codice materiale (12NC)	929001156762
Codice locale	ELGU103WW36
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291799184
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718291799191

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36DRS	50 mm	55 mm

Fotometrie



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36DRS

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV 3.5-35W GU10 830 36DRS

