



CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

CorePro LED-baserte mignon og prismepærer er laget som en erstatning for glødepærer, og er spesielt attraktive i lysekroner. De er kompatible med armaturer med E14-holdere for mignonpærer og E14- eller E27-holdere for prismepærer, og er tilgjengelige i flere fargetemperaturer. LED-pærene gir enorme energibesparelser på opptil 80 % sammenlignet med halogenpærer og gir utmerket lyskvalitet. Levetiden på 15 000 timer reduserer vedlikeholdskostnadene. CorePro LED mignon og prismepærer er perfekte for de grunnleggende belysningsbehovene dine.

Produktdata

| Generell informasjon | | Drift og elektronikk | |
|---|--------------------|---|--------------|
| Sokkelbase | E14 [E14] | Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Nominell levetid | 15 000 time(r) | Inngangsfrekvens | 50 til 60 Hz |
| Brytersyklus | 50 000 | Effektforbruk | 5,5 W |
| Lighting Technology | LED | lyskildestrom (nom.) | 50 mA |
| I samsvar med EU RoHS | Ja | Effekten som tilsvarer | 40 W |
| Teknisk belysning | | Starttid (nom.) | 0,5 s |
| Fargekode | 827 [CCT of 2700K] | Tiden det tar før lyset er på 60 % | 0.5 s |
| Lysytelse | 470 lm | Effektfaktor (brøk) | 0.5 |
| Fargebetegnelse | Varmhvit (WW) | Spennning (nom.) | 220-240 V |
| Korrelert fargetemperatur (nom) | 2700 K | Temperatur | |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom) | 85,45 lm/W | Maksimal temperatur for innfatningen (nom.) | 85 °C |
| Fargesamsvar | <6 | Kontroller og dimming | |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI) | 80 | Kan dimmes | Nei |
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.) | 70 % | | |

CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

Mekanikk og innfatning

| | |
|------------------|---------------|
| Lyspæreoverflate | Matt |
| Lyspæreform | P45 [P 45 mm] |

Godkjenning og bruksområde


| | |
|--------------------------|-------|
| Energiforbruk kWh/1000 t | 6 kWh |
| EyeComfort | Ja |

Produktdata

| | |
|----------------------------|---|
| Produktnavn for bestilling | CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR |
| Fullstendig produktnavn | CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR |



| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Full EOC | 871869647489100 |
| Lokal kodebeskrivelse | 3766583 |
| Bestillingskode | 47489100 |
| Materialenr. (12NC) | 929001157802 |
| Lokal bestillingskode | 3766583 |
| SAP-teller – antall per pakke | 1 |
| EAN/UPC – produkt/boks | 8718696474891 |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 10 |
| EAN/UPC – boks | 8718696474907 |

Målskisse



| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR | 45 mm | 88 mm |

Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR


CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

