



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspotMV 6.5-65W GU10 830 36D

Řada CorePro LEDspot představuje dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzářuje teplé světlo podobné halogenovému. Tyto zdroje LED bodového světla s patičí GU10 jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 LED a jsou navrženy jako náhrada za halogenové nebo klasické bodové světelné zdroje. Světelné zdroje CorePro LEDspot velmi výrazně šetří energii a minimalizují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	GU10 [GU10]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Světelné technické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů
Světelný tok	500 lm
Svítivost (jmen.)	1100 cd
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	71 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	460 lm


Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	6,5 W
Proud zdroje (jmen.)	53 mA
Ekvivalentní příkon	65 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	Okamžité rozsvícení plného světla s
Účinník (zlomek)	0.5
Napětí (jmen.)	220-240 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	White
Tvar žárovky	MR16 [50 mm / 2 palce]
Certifikace a použití	
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano

CorePro LEDspot MV

Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
Označení a balení	
Objednávací název produktu	CorePro LEDspotMV 6.5-65W GU10 830 36D
Celý název výrobku	CorePro LEDspotMV 6.5-65W GU10 830 36D
Full EOC	871869649823100



Objednávací kód	49823100
Číslo materiálu (12NC)	929001165502
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696498231
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696498248

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDspotMV 6.5-65W GU10 830 36D	50 mm	55 mm

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV 6.5-65W GU10 830 36D

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV 6.5-65W GU10 830 36D

