



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspotMV 6.5–65W GU10 830 36D

Reflektory LEDspot CorePro doskonale nadają się do oświetlenia punktowego i zapewniają ciepłe światło przypominające światło halogenowe. Te reflektory LED GU10 są kompatybilne z większością istniejących opraw z trzonkiem GU10 LED i zostały zaprojektowane jako zamiennik halogenów lub żarówek. Reflektory LEDspot CorePro zapewniają znaczną oszczędność energii i minimalizują koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne		Częstotliwość wejściowa	
Podstawa-nasadka	GU10 [GU10]	Zużycie energii	6,5 W
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Lamp Current (Nom)	53 mA
Cykl Przelączania	50 000	Równoważna moc w watach	65 W
Lighting Technology	LED	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Dane techniczne oświetlenia		Współczynnik mocy (ułamek)	0.5
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]	Napięcie (Nom)	220–240 V
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °	Układy sterowania i ściemnianie	
Strumień świetlny	500 lm	Z możliwością przyciemniania	Nie
Światłość (Nom)	1 100 cd	Mechanika i korpus	
Oznaczenie koloru	Biały (WH)	Wykończenie żarówki	Biały
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K	Kształt bańki	MR16 [2 cale/50 mm]
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	71 lm/W	Certyfikaty i zastosowania	
Jednorodność barw	<6	Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %		
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	460 lm		
Eksploatacja i połączenie elektryczne			
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz		


CorePro LEDspot MV

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDspotMV 6.5-65W GU10 830 36D
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDspotMV 6.5-65W GU10 830 36D
Full EOC	871869649823100
Kod zamówienia	49823100



Materiał Nr (12NC)	929001165502
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696498231
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696498248

Rysunki techniczne



Product	D	C
CorePro LEDspotMV 6.5-65W GU10 830 36D	50 mm	55 mm

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV 6.5-65W GU10 830 36D

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV 6.5-65W GU10 830 36D

