



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspotMV 6.5-65W GU10 830 36D

CorePro LEDspots sunt perfecte pentru iluminatul cu spoturi și furnizează o lumină caldă asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen. Acestea sunt compatibile cu majoritatea instalațiilor existente cu soclu GU10 și sunt proiectate ca alternativă de înlocuire pe vechile instalații ale lămpilor cu halogen sau cu incandescentă. CorePro LEDspots asigură reduceri semnificative ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	GU10 [GU10]
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	36 °
Flux luminos	500 lm
Intensitate luminoasă (nom.)	1.100 cd
Denumirea culorii	Alb (WH)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	71 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Flux luminos în con de 90° (nominal)	460 lm
Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	6,5 W
Curent lampă (nom.)	53 mA
Echivalent putere	65 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	lumină instantanee s
Factor de putere (fracție)	0.5
Tensiune (nom.)	220-240 V
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Alb
Formă bec	MR16 [2 inch/50 mm]

CorePro LEDspot MV

Aprobare și aplicație


Adecvat pentru iluminat de accent	Da
Consum de energie kWh/1000 h	7 kWh

Date despre produs

Nume comandă produs	CorePro LEDspotMV 6.5-65W GU10 830 36D
Numele complet al produsului	CorePro LEDspotMV 6.5-65W GU10 830 36D



Full EOC	871869649823100
Cod de comandă	49823100
Număr material (12NC)	929001165502
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696498231
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696498248

Cote



Product	D	C
CorePro LEDspotMV 6.5-65W GU10 830 36D	50 mm	55 mm

Date fotometrice



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV 6.5-65W GU10 830 36D

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV 6.5-65W GU10 830 36D

