



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 40D

Τα σποτ MASTER LEDspot LV AR111 αποδίδουν θερμό λευκό φως ανάδειξης που θυμίζει φως λαμπτήρων αλογόνων και αποτελούν την ιδανική λύση για εφαρμογές φωτισμού με σποτ στους κλάδους φιλοξενίας και λιανικών πωλήσεων. Πρόκειται για μια ιδανική λύση για γενικό φωτισμό όπου το φως είναι αναμμένο συνεχώς, όπως οι εφαρμογές δημιουργικού φωτισμού ανάδειξης σε καταστήματα, εστιατόρια, ξενοδοχεία και, ιδίως, σε γκαλερί, εκθέσεις και μουσεία. Ο δυναμικός σχεδιασμός των MASTER LEDspot LV AR111 προσφέρει δυνατότητα επιλογής σε διάφορες γωνίες δέσμης. Στη δέσμη τους δεν υπάρχει υπέρυθρη (IR) ή υπεριώδης (UV) ακτινοβολία, γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για το φωτισμό αντικειμένων που είναι ευαίσθητα στο φως και στη θερμότητα (τρόφιμα, οργανικά υλικά, έργα τέχνης, πίνακες ζωγραφικής κ.λπ.). Ο «έξυπνος» οδηγός που προστατεύεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παρέχει συμβατότητα με ευρύ φάσμα υφιστάμενων μετασχηματιστών αλογόνων. Τα σποτ MASTER LEDspot LV AR111 προσφέρουν μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης, διατηρώντας την υψηλή ποιότητα φωτισμού.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες			
Βάση-κάλυμμα	G53 [G53]	Ένταση φωτός (ονομ.)	1.100 cd
Ονομαστική διάρκεια ζωής	40.000 h	Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Κύκλος λειτουργίας	50.000	Συμμετρισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2700 K
Lighting Technology	LED	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	50,00 lm/W
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι	Συνάφεια χρωμάτων	<3
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	90
Κωδικός χρώματος	927	LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Γωνία δέσμης (ονομ.)	40 μοίρα(ες)	Φωτεινή ροή σε κώνο 90° (ονομαστική)	550 lm
Φωτεινή ροή	550 lm		

MASTER LEDspot LV AR111

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Line Frequency	- Hz
Συχνότητα εισόδου	- Hz
Κατανάλωση ενέργειας	11 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	1.300 mA
Αντίστοιχη ισχύς	50 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0,7
Τάση (ονομ.)	12 V

Θερμοκρασία

Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	70 °C
--	-------

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Ναι
--------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Σχήμα λαμπτήρα	AR111
----------------	-------



Εγκριση και Εφαρμογή

Κατάλληλο για φωτισμό ανάδειξης	Ναι
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	13 kWh
EyeComfort	Ναι

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 40D
Πλήρες όνομα προϊόντος	MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 40D
Full EOC	871869651492400
Κωδικός παραγωγέας	51492400
Αρ. υλικού (12NC)	929001170002
Τοπικός κωδικός	MLED11/11140927
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696514924
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696514931


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 40D	111 mm	62 mm

Product
MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 40D


Φωτομετρικά δεδομένα



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 40D



Διάρκεια ζωής



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 40D

MASTER LEDspot LV AR111

