



# MASTER LEDspot LV AR111

## MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 40D

Oferecendo um feixe de acentuação quente semelhante ao das lâmpadas de halogéneo, a MASTER LEDspot LV AR111 é uma solução adaptável perfeita para aplicações de iluminação focal e geral na indústria de hotelaria e de revenda. É particularmente adequada para iluminação geral em que a luz está sempre acesa, como em aplicações de iluminação de destaque criativa em lojas, restaurantes, hotéis e, em especial, galerias, exposições e museus. A MASTER LEDspot LV AR111, com design robusto, oferece vários ângulos de feixe para uma difusão de feixe bem definida. Não emite UV ou infravermelhos no feixe, o que a torna adequada para iluminar objectos sensíveis ao calor (alimentos, materiais orgânicos, pinturas, etc.). O controlador inteligente patenteado permite uma ampla compatibilidade com transformadores de halogéneo electrónicos e electromagnéticos existentes. A MASTER LEDspot LV AR111 proporciona enormes poupanças de energia e minimiza os custos de manutenção sem qualquer redução em termos de luminosidade.

### Dados do produto

Informações gerais		Designação da cor	
Casquilho	G53 [G53]	Designação da cor	Branco quente (WW)
Vida útil nominal	40.000 h	Temperatura de cor correlacionada	2700 K
Ciclo de comutação	50.000	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	50,00 lm/W
Tecnologia de iluminação	LED	Consistência da cor	<3
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Color rendering index (CRI)	90
Caraterísticas técnicas da luz		LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Código da cor	927	Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	550 lm
Ângulo do feixe (Nom.)	40 °	Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Fluxo Luminoso	550 lm	Frequência de linha	- Hz
Intensidade luminosa (Nom.)	1.100 cd	Frequência de entrada	- Hz
		Consumo de Energia	11 W

# MASTER LEDspot LV AR111

Corrente de lâmpada (Nom.)	1.300 mA
Potência equivalente	50 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,7
Tensão (Nom.)	12 V

## Temperatura

T-máxima na caixa (Nom)	70 °C
-------------------------	-------

## Controlos e regulação

Regulável	Sim
-----------	-----

## Características mecânicas e compartimento

Formato da lâmpada	AR111
--------------------	-------

## Aprovação e aplicação



Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
--	-----

Consumo de energia kWh/1000 h	13 kWh
EyeComfort	Sim

## Dados do produto

Nome de produto da encomenda	MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 40D
Nome do produto completo	MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 40D
Código do produto completo	871869651492400
Código de encomenda	51492400
N.º material (12NC)	929001170002
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696514924
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC - Caso	8718696514931

## Desenho dimensional



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 40D	111 mm	62 mm

Product
MAS LEDspotLV D 11-50W 927 AR111 40D



## MASTER LEDspot LV AR111

