



MASTER LEDspot TBT AR111

MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 40D

La lampe MASTER LEDspot LV AR111 produit un faisceau d'accentuation de couleur chaude comparable à celui des lampes halogènes. Elle constitue une solution de remplacement idéale pour les spots et les applications d'éclairage général dans le secteur de l'hôtellerie et des commerces. La lampe est particulièrement adaptée aux applications d'éclairage général dans lesquelles la lumière est allumée en permanence, telles que l'éclairage d'accentuation créatif dans les boutiques, les restaurants, les hôtels, et tout particulièrement les galeries, les salles d'exposition et les musées. De conception robuste, la lampe MASTER LEDspot LV AR111 offre plusieurs largeurs de faisceau pour une diffusion du faisceau clairement définie. Le faisceau étant exempt d'UV et de rayons infrarouges, la lampe peut être employée pour illuminer des objets sensibles à la chaleur (aliments, matières organiques, peintures, etc.). Le ballast intelligent breveté offre une compatibilité étendue avec les transformateurs électromagnétiques et halogènes électroniques existants. Le modèle MASTER LEDspot LV AR111 permet de réaliser des économies d'énergie considérables et de réduire les coûts de maintenance tout en conservant une luminosité irréprochable.


Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G53 [G53]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	40000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	15-75W
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	927
Angle d'émission du faisceau (nom.)	40 °
Flux lumineux (nom.)	800 lm
Intensité lumineuse (nom.)	1400 cd
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	53,33 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<3
Indice de rendu des couleurs (nom.)	90

MASTER LEDspot TBT AR111


LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux dans un cône de 90°	800 lm
Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	- Hz
Puissance (valeur nominale)	15 W
Courant lampe (nom.)	1800 mA
Puissance équivalente	75 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.7
Tension (nom.)	12 V
Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	74 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Oui

Schéma dimensionnel



LED D 15-75W 927 AR111 40D


Données photométriques



MASTER LEDspot LV AR111 75W G53 927 40D


Normes et recommandations	
Classe énergétique	A
Adapté à l'éclairage d'accentuation	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	17 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869651500600
Nom du produit de la commande	MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 40D
Code barre produit (EAN)	8718696515006
Code de commande	51500600
Local Code	MSAR75W92740D
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	6
Code industriel (12NC)	929001170402
Poids net (pièce)	0,160 kg

Product
MAS LEDspotLV D 15-75W 927 AR111 40D




MASTER LEDspot TBT AR111

Données photométriques




SDPO_LEDspotL_0027-Spectral Power distribution

Durée de vie



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D

