



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 24D

Τα σποτ MASTER LEDspot LV AR111 αποδίδουν θερμό λευκό φως ανάδειξης που θυμίζει φως λαμπτήρων αλογόνων και αποτελούν την ιδανική λύση για εφαρμογές φωτισμού με σποτ στους κλάδους φιλοξενίας και λιανικών πωλήσεων. Πρόκειται για μια ιδανική λύση για γενικό φωτισμό όπου το φως είναι αναμμένο συνεχώς, όπως οι εφαρμογές δημιουργικού φωτισμού ανάδειξης σε καταστήματα, εστιατόρια, ξενοδοχεία και, ιδίως, σε γκαλερί, εκθέσεις και μουσεία. Ο δυναμικός σχεδιασμός των MASTER LEDspot LV AR111 προσφέρει δυνατότητα επιλογής σε διάφορες γωνίες δέσμης. Στη δέση τους δεν υπάρχει υπέρυθρη (IR) ή υπεριώδης (UV) ακτινοβολία, γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για το φωτισμό αντικειμένων που είναι ευαίσθητα στο φως και στη θερμότητα (τρόφιμα, οργανικά υλικά, έργα τέχνης, πίνακες ζωγραφικής κ.λπ.). Ο «έξυπνος» οδηγός που προστατεύεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παρέχει συμβατότητα με ευρύ φάσμα υφιστάμενων μετασχηματιστών αλογόνων. Τα σποτ MASTER LEDspot LV AR111 προσφέρουν μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης, διατηρώντας την υψηλή ποιότητα φωτισμού.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Λυχνιολαβή	G53 [G53]
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	25000 h
Κύκλος λειτουργίας	50000X
Τεχνικός τύπος	20-100W
Τεχνικός φωτισμός	
Κωδικός χρώματος	827 [CCT με 2700K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	24 °
Φωτεινή ροή (ονομ.)	1180 lm
Ένταση φωτός (ονομ.)	5800 cd
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	2700 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	59,00 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<3
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	80
LMf στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	1180 lm
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Συχνότητα εισόδου	- Hz

MASTER LEDspot LV AR111

Power (Rated) (Nom)	20 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	2400 mA
Αντίστοιχη ισχύς	100 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης έως το 60% του φωτός (ονομ.)	0.5 s
Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	0.7
Τάση (ονομ.)	12 V

Θερμοκρασία

Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	80 °C
--	-------

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
--	-----

Έγκριση και εφαρμογή


Επίκετα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL)	A
------------------------------------	---

Κατάλληλη για φωτισμό ανάδειξης	Yes
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	22 kWh

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869651504400
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MAS LEDspotLV D 20-100W 827
	AR111 24D
EAN/UPC	8718696515044
Κωδικός παραγγελίας	51504400
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
Αρ. υλικού (12NC)	929001170802
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,160 kg

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




LED D 20-100W 827 AR111 24D


Product

MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 24D

Φωτομετρικά δεδομένα




MASTER LEDspot LV AR111 100W G53 827 24D




MASTER LEDspot LV AR111

Φωτομετρικά δεδομένα




SDPO_LEDspotL_0022-Spectral Power distribution

Διάρκεια ζωής



MASTER LEDspotLV AR111 100W G53 40D



MASTER LEDspotLV AR111 100W G53 40D

