



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 24D

LEDowe źródło światła. Bezpośredni zamiennik źródeł halogenowych typu 111 dostępny w wersjach o różnym kącie rozsyłu światła. Opatentowana technologia zasilacza pozwala na szeroką kompatybilność z dostępnymi na rynku transformatorem elektronicznymi i elektromagnetycznymi do halogenów.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G53 [G53]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	25000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	20-100W
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [Tb 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	24 °
Strumień świetlny (Nom)	1180 lm
Światłość (Nom)	5800 cd
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	59,00 lm/W
Spójność kolorów	<3
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %


Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	1180 lm
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	- Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Prąd lampy (Nom)	2400 mA
Równoważna moc w watach	100 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.7
Napięcie (Nom)	12 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	80 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A

MASTER LEDspot LV AR111

Odpowiednie do oświetlania akcentującego	tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	22 kWh
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869651504400
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111
	24D
EAN/UPC-produkt	8718696515044

Kod zamówienia	51504400
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	6
Materiał Nr. (12NC)	929001170802
Waga netto (szt.) SAP	0,160 kg

Rysunki techniczne




LED D 20-100W 827 AR111 24D



Product

MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 24D

Dane fotometryczne





MASTER LEDspot LV AR111 100W G53 827 24D



SDPO_LEDspotL_0022-Spectral Power distribution

MASTER LEDspot LV AR111

Okres eksploatacji



MASTER LEDspotLV AR111 100W G53 40D

MASTER LEDspotLV AR111 100W G53 40D

