



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D


MASTER LED-spot LV AR111 gir en varm, halogenlignende aksentstråle og er en ideell oppgraderingsløsning for spotbelysning og allmennbelysning i hotell- og restaurantnæringen og butikker. Den er spesielt godt egnet for allmennbelysning der lyset alltid står på, for eksempel kreativ aksentbelysning i butikker, hoteller og spesielt i gallerier, på utstillinger og museer. Det robuste designet til MASTER LED-spot LV AR111 har forskjellige spredningsvinkler og en klart definert strålespredning. Lyskjeglen inneholder verken UV eller IR, noe som betyr at den er egnet for å belyse varmesensitive objekter (mat, organiske materialer, malerier osv.). Den patenterte intelligente driveren er kompatibel med flere av de eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformatorene. MASTER LED-spot LV AR111 gir enorme energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten at det går ut over lysstyrken.

Produktdata

Generell informasjon			
Sokkelbase	G53 [G53]	Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Nominell levetid	25 000 time(r)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	59,00 lm/W
Brytersyklus	50 000	Fargesamsvar	<3
Lighting Technology	LED	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
I samsvar med EU RoHS	Ja	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Teknisk belysning		Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	1 180 lm
Fargekode	830 [CCT of 3000K]	Drift og elektronikk	
Spredningsvinkel (nom.)	40 grad(er)	Line Frequency	- Hz
Lysytelse	1 180 lm	Inngangsfrekvens	- Hz
Lysintensitet (nom.)	2 350 cd	Effektforbruk	20 W
Fargebetegnelse	Hvit (WH)	lyskildestrøm (nom.)	2 400 mA


MASTER LEDspot LV AR111

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D

