



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 40D

Bodový světelný zdroj Master LEDspot LV AR111 s novým dokonale kompatibilním designem nyní funguje s většinou svítidel G53 jako opravdové řešení modernizace. Tento světelný zdroj vytváří zářivý vizuální efekt, který najde uplatnění v maloobchodě a pohostinství, jako např. v obchodech, prezentačních místnostech a v galeriích. Vysoká kvalita světla vyzdvihuje skutečné barvy zboží a zvýrazňuje jeho krásu. Má také dlouhou životnost, po kterou si zachovává silný jmenovitý světelný tok a barvy. Krásně navržený světelný zdroj nabízí dobře definovaný paprsek s množstvím vyzařovacích úhlů, aby vyhověl různým použitím. Nejenže využívá patentované řešení společnosti Philips s cílem zajistit kompatibilitu s širokým výběrem standardních 12V halogenových elektronických transformátorů, ale rovněž vydává vysokou intenzitu paprsku, která je shodná s halogenovými 50W, 75W nebo 100W bodovými reflektory AR111.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	G53 [G53]	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	62,50 lm/W
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h	Konzistence barev	<3
Cyklus přepínání	50 000x	Index barevného podání (jmen.)	80
Technický typ	20-100W	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
		Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	1250 lm
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]	Vstupní frekvence	- Hz
Vyzařovací úhel (jmen.)	40 °	Power (Rated) (Nom)	20 W
Světelný tok (jmen.)	1250 lm	Proud zdroje (jmen.)	2400 mA
Svítivost (jmen.)	2400 cd	Ekvivalentní příkon	100 W
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)		

MASTER LEDspot LV AR111

Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,7
Napětí (jmen.)	12 V

Temperature

Maximální teplota (jmen.)	80 °C
---------------------------	-------

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes

Spotřeba energie kWh/1000 h	22 kWh
-----------------------------	--------

Product Data

Úplný kód výrobku	871869672534400
Objednávací název produktu	MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 40D
EAN/UPC – výrobek	8718696725344
Objednávací kód	72534400
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	929001171302
Celková hmotnost (kus)	0,160 kg


Rozměrové výkresy




LED D 20-100W 840 AR111 40D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 40D	111 mm	62 mm

Fotometrické údaje




MASTER LEDspot LV AR111 100W G53 840 40D





MASTER LEDspot LV AR111

Fotometrické údaje



Životnost



MASTER LEDspotLV AR111 100W G53 40D

MASTER LEDspotLV AR111 100W G53 40D

