



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 40D

LEDowe źródło światła. Bezpośredni zamiennik źródeł halogenowych typu 111 dostępny w wersjach o różnym kącie rozsyłu światła. Opatentowana technologia zasilacza pozwala na szeroką kompatybilność z dostępnymi na rynku transformatorem elektronicznymi i elektromagnetycznymi do halogenów.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G53 [G53]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	25000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	20-100W
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	40 °
Strumień świetlny (Nom)	1250 lm
Światłość (Nom)	2400 cd
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	62.50 lm/W
Spójność kolorów	<3
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	1250 lm
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	- Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Prąd lampy (Nom)	2400 mA
Równoważna moc w watach	100 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.7
Napięcie (Nom)	12 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	80 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A

MASTER LEDspot LV AR111


Odpowiednie do oświetlania akcentującego	tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	22 kWh

Dane produktu

Pełny kod produktu	871869672534400
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 40D
EAN/UPC-produkt	8718696725344

Kod zamówienia	72534400
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	6
Materiał Nr. (12NC)	929001171302
Waga netto (szt.) SAP	0,160 kg


Rysunki techniczne





LED D 20-100W 840 AR111 40D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 20-100W 840 AR111 40D	111 mm	62 mm

Dane fotometryczne





MASTER LEDspot LV AR111 100W G53 840 40D



MASTER LEDspot LV AR111

Okres eksploatacji



MASTER LEDspotLV AR111 100W G53 40D

MASTER LEDspotLV AR111 100W G53 40D

