



CorePro LEDtube EM/ Mains T8

CorePro LEDtube 1200mm 16W840 C G

Tuburile LED Philips CorePro sunt modalitatea rapidă și ușoară de a înlocui tuburile fluorescente T8 sau alte tuburi LED, cu un o recuperare rapidă a investiției. Nu numai că gama Core de tuburi LED necesită o investiție inițială redusă, dar eficiența energetică LED oferă și economii instantanee pe care le puteți baza pe o durată de viață lungă și fiabilă. În plus, cu aceeași dimensiune a lămpii și aceeași distribuție a luminii ca alternativele fluorescente, nu veți ști niciodată diferența. Există două moduri de a instala aceste tuburi LED: recablați aparatele de iluminat fluorescente existente, astfel încât tuburile LED CorePro să funcționeze direct pe rețea. Sau pur și simplu schimbați starterul fluorescent cu un starter LED care poate fi utilizat cu balasturile electromagnetice.

Warnings and safety

- NOTĂ: Eficiența energetică generală și distribuția luminii oricărei instalații care utilizează aceste lămpi vor fi determinate de designul instalației.
- Instalarea trebuie făcută conform schemelor de instalare furnizate împreună cu lampa sau disponibile online. Instalarea trebuie efectuată de un profesionist autorizat.

Catalog de date

Informații generale		Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Flux luminos	240 °
Durată de viață nominală	30.000 ore	Temperatură de culoare corelată (nom.)	1.600 lm
Ciclu de comutare	50.000	Consistență culori	4000 K
Lighting Technology	LED	Indice de redare a culorilor (IRC)	<6
În conformitate cu RoHS	Da	Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	80
Date tehnice lumină		Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]		

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Funcționare și sistem electric

Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	16 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	Lumină instantanee s
Factor de putere (fracție)	0.9
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperatură

Interval temperatură ambientală	De la -20 °C până la 45 °C
Maximum T-case (nom.)	56 °C

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Aprobare și aplicație


Produs eficient energetic	Da
---------------------------	----

Adecvat pentru iluminat de accent	Nu
Mărci de omologare	Marcaj CE în conformitate cu RoHS Certificat KEMA Keur
Consum de energie kWh/1000 h	16 kWh

Date despre produs

Nume comandă produs	CorePro LEDtube 1200mm 16W840 C G
Numele complet al produsului	CorePro LEDtube 1200mm 16W840 C G
Full EOC	871869649281900
Cod de comandă	49281900
Număr material (12NC)	929001173002
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696492819
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696492826

Cote




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 16W840 C G	25,68 mm	28 mm	1.198,0 mm	1.205,0 mm	1.212,0 mm

Date fotometrice



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 16W840 C G



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1200mm 16W840 C G

CorePro LEDtube EM/Mains T8

